

NVENT CADDY MACROFIX M8/M10 MET INLAGE, ROESTVRIJ STAAL



KENMERKEN

- De opstaande randen van de beugel voorkomen het loskomen van de inlage tijdens de installatie
- Een kunststof ring houdt de sluitschroeven op hun plaats tijdens de montage
- De kop van de sluitschroeven is voorzien van sleuf, kruis en zeskant
- Langere oren positioneren de schroef verder van de hanger, waardoor er meer vrije ruimte ontstaat voor het gereedschap wanneer de schroef wordt aangedraaid
- De combinatiemoer met zowel M8 als M10 binnendraad aansluitingen verhoogd de inzetbaarheid
- De lengte van de sluitschroeven werd aangepast aan het verbrede klembereik en draagt zo tevens bij tot een optimaal voorraadbeheer
- Categorie II geluidsreductie volgens DIN EN ISO 3822-1
- Voldoet aan geluidsisolatie volgens DIN 4109
- Voldoet aan de brandveiligheidseisen volgens DIN EN 13501-1:2010-01 Klasse E

Materiaal
Afwerking
Temperatuur

EPDM-SBR-rubber, Roestvrij staal 316L (EN 1.4404)
Elektrolytisch gepolijst
-50-110 °C



Onderdeelnummer	Artikel nummer	Uitwendige diameter OD	Formaat pijp	NB/DN	Formaat stang RS	Breedte W	Dikte T	Diameter schroef Sc	Lengte schroef L	Statische belasting F
MFD015S6	586301	11-15 mm	1/4"	8	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	17 mm	1.000 N
MFD019S6	586302	15-19 mm	3/8"	10	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	17 mm	1.000 N
MFD025S6	586303	19-25 mm	1/2"	15	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	22 mm	1.000 N
MFD031S6	586304	25-31 mm	3/4"	20	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	22 mm	1.000 N
MFD037S6	586305	31-37 mm	1"	25	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	22 mm	1.000 N
MFD044S6	586306	37-44 mm	1 1/4"	32	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	27 mm	1.000 N
MFD050S6	586307	44-50 mm	1 1/2"	40	M8, M10	20 mm	1,25 mm	M6	27 mm	1.300 N
MFD058S6	586308	50-58 mm	-	-	M8, M10	20 mm	1,25 mm	M6	27 mm	1.300 N
MFD068S6	586309	58-68 mm	2"	50	M8, M10	20 mm	1,25 mm	M6	32 mm	1.300 N
MFD078S6	586310	68-78 mm	2 1/2"	65	M8, M10	20 mm	1,50 mm	M6	32 mm	1.500 N
MFD088S6	586311	78-88 mm	-	-	M8, M10	20 mm	1,50 mm	M6	32 mm	1.500 N
MFD098S6	586312	88-98 mm	3"	80	M8, M10	23 mm	1,75 mm	M6	37 mm	1.800 N
MFD108S6	586313	98-108 mm	3 1/2"	90	M8, M10	23 mm	1,75 mm	M6	37 mm	1.800 N
MFD118S6	586314	108-118 mm	4"	100	M8, M10	23 mm	1,75 mm	M6	37 mm	2.200 N
MFD128S6	586315	118-128 mm	-	-	M8, M10	23 mm	2,00 mm	M6	37 mm	2.200 N
MFD138S6	586316	128-138 mm	-	-	M8, M10	23 mm	2,00 mm	M6	37 mm	2.200 N
MFD148S6	586317	138-148 mm	5"	125	M8, M10	25 mm	2,00 mm	M6	37 mm	2.600 N
MFD160S6	586318	150-160 mm	-	-	M8, M10	25 mm	2,00 mm	M6	37 mm	2.600 N
MFD170S6	586319	160-170 mm	6"	150	M8, M10	25 mm	2,00 mm	M6	37 mm	2.600 N
MFD200S6	586320	190-200 mm	-	-	M8, M10	27 mm	2,25 mm	M6	37 mm	3.600 N
MFD215S6	586321	205-215 mm	-	-	M8, M10	27 mm	2,25 mm	M6	37 mm	3.600 N
MFD225S6	586322	215-225 mm	8"	200	M8, M10	27 mm	2,25 mm	M6	37 mm	3.600 N

NVENT CADDY MACROFIX M8/M10 ZONDER INLAGE, ROESTVRIJ STAAL



Materiaal
Afwerking

Roestvrij staal 316L (EN 1.4404)
Elektrolytisch gepolijst

KENMERKEN

- Een kunststof ring houdt de sluitschroeven op hun plaats tijdens de montage
- De kop van de sluitschroeven is voorzien van sleuf, kruis en zeskant
- Langere oren positioneren de schroef verder van de hanger, waardoor er meer vrije ruimte ontstaat voor het gereedschap wanneer de schroef wordt aangedraaid
- De combinatiemoer met zowel M8 als M10 binnendraad aansluitingen verhoogd de inzetbaarheid
- De lengte van de sluitschroeven werd aangepast aan het verbrede klembereik en draagt zo tevens bij tot een optimaal voorraadbeheer



Onderdeelnummer	Artikel nummer	Uitwendige diameter OD	Formaat pijp	NB/DN	Formaat stang RS	Breedte W	Dikte T	Diameter schroef Sc	Lengte schroef L	Statische belasting F
MFN019S6	586401	15–19 mm	3/8"	10	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	17 mm	1.000 N
MFN023S6	586402	19–23 mm	1/2"	15	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	17 mm	1.000 N
MFN029S6	586403	23–29 mm	3/4"	20	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	17 mm	1.000 N
MFN035S6	586404	29–35 mm	1"	25	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	17 mm	1.000 N
MFN041S6	586405	35–41 mm	-	-	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	22 mm	1.000 N
MFN048S6	586406	41–48 mm	1 1/4"	32	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	22 mm	1.000 N
MFN054S6	586407	48–54 mm	1 1/2"	40	M8, M10	20 mm	1,25 mm	M6	22 mm	1.300 N
MFN062S6	586408	54–62 mm	2"	50	M8, M10	20 mm	1,25 mm	M6	22 mm	1.300 N
MFN072S6	586409	62–72 mm	-	-	M8, M10	20 mm	1,25 mm	M6	22 mm	1.300 N
MFN083S6	586410	73–83 mm	2 1/2"	65	M8, M10	23 mm	1,50 mm	M6	27 mm	1.500 N
MFN093S6	586411	83–93 mm	3"	80	M8, M10	23 mm	1,50 mm	M6	27 mm	1.500 N
MFN103S6	586412	93–103 mm	3 1/2"	90	M8, M10	23 mm	1,75 mm	M6	27 mm	1.800 N
MFN113S6	586413	103–113 mm	-	-	M8, M10	23 mm	1,75 mm	M6	27 mm	1.800 N
MFN123S6	586414	113–123 mm	4"	100	M8, M10	23 mm	1,75 mm	M6	27 mm	2.200 N
MFN133S6	586415	123–133 mm	-	-	M8, M10	23 mm	2,00 mm	M6	27 mm	2.200 N
MFN143S6	586416	133–143 mm	5"	125	M8, M10	23 mm	2,00 mm	M6	27 mm	2.200 N
MFN153S6	586417	143–153 mm	-	-	M8, M10	25 mm	2,00 mm	M6	27 mm	3.200 N
MFN165S6	586418	155–165 mm	-	-	M8, M10	25 mm	2,00 mm	M6	27 mm	3.200 N
MFN175S6	586419	165–175 mm	6"	150	M8, M10	25 mm	2,00 mm	M6	27 mm	3.200 N
MFN205S6	586420	195–205 mm	-	-	M8, M10	27 mm	2,25 mm	M6	32 mm	3.600 N
MFN220S6	586421	210–220 mm	8"	200	M8, M10	27 mm	2,25 mm	M6	32 mm	3.600 N
MFN230S6	586422	220–230 mm	-	-	M8, M10	27 mm	2,25 mm	M6	32 mm	3.600 N



Ons sterke merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER