


Шкафы – On Board Rack

СТОЙКА НА ПЛАТЕ



07117057

- Для мобильных железнодорожных приложений
- Для эксплуатации в системах, подверженных постоянной вибрации, ударным нагрузкам, воздействию высоких температур и высокой влажности
- Высота 3, 6 и 9 U, ширина 36 и 84 HP, глубина 341,8 мм
- Подходит для блочных каркасов SNCF 1, 2 или 3 U (NF F61-005, CF 60-002)
- Тыльная сторона подготовлена для стандартных разъемов, возможно индивидуальное кодирование коммутационной шины под кодировочный штифт SNCF
- Коммутационная шина со встроенным кабельным каналом
- Несколько стоек можно устанавливать друг на друга или в ряд
- Изготовлено с использованием сварочного процесса, сертификат EN 15085 (CL2)

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Сварной каркас из нержавеющей стали, 2 мм, коммутационная шина сзади посередине
2	1	Руководство по эксплуатации

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА


Высота U	Ширина HP	Глубина мм	Заказ №
3	36	341,8	10170-015
3	84	341,8	10170-014
6	36	341,8	10170-013
6	84	341,8	10170-012
9	36	341,8	10170-017
9	84	341,8	10170-016

Принадлежности

Комплект для монтажа в ряд и в штабель для стойки на плате В упаковке 1 комплект (4 винта, 8 гаек, 4 шайбы)	20170-042
Крепежный набор для стойки на плате В упаковке (8 винтов М6 х 30, 8 закладных гаек с зажимом)	21120-205
Крепежный набор для стойки на плате В упаковке (50 винтов М6 х 30, 50 закладных гаек с зажимом)	21120-206
Крепежный набор для стойки на плате В упаковке (100 винтов М6 х 30, 100 закладных гаек с зажимом)	21120-207

Шкафы – On Board Rack

КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОНТАЖА В РЯД И В ШТАБЕЛЬ ДЛЯ СТОЙКИ НА ПЛАТЕ




06717050

- Набор крепежных деталей для установки стоек на плате в ряд или друг на друга

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Наименование	Заказ №
Комплект для монтажа в ряд и в штабель для стойки на плате	В упаковке 1 комплект (4 винта, 8 гаек, 4 шайбы)	20170-042



06717051

06717052

КРЕПЕЖНЫЙ НАБОР ДЛЯ СТОЙКИ НА ПЛАТЕ



00517001

- Для крепления электронных компонентов на стойку на плате
- Для соответствия ста05/2018ндарту заземления минимум в одной точке крепления следует использовать закладную гайку и шайбу для заземления

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Описание
1	Винт со сферо-цилиндрической головкой, М6 х 30, сталь оцинкованная
2	Закладная гайка с зажимом, М6, сталь оцинкованная

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Кол-во шт.	Заказ №
Крепежный набор для стойки на плате	8	21120-205
Крепежный набор для стойки на плате	50	21120-206
Крепежный набор для стойки на плате	100	21120-207

Europe

Straubenhardt, Germany
Tel: +49.7082.794.0
schroff.de@nvent.com

Betschdorf, France
Tel: +33.3.88.90.64.90
schroff.fr@nvent.com

Warsaw, Poland
Tel: +48.22.209.98.35
schroff.pl@nvent.com

Hemel Hempstead, Great Britain
Tel: +44.1442.24.04.71
schroff.uk@nvent.com
Lainate, Italy
Tel: +39.02.932.714.1
schroff.it@nvent.com

North America

All locations
Tel: +1.800.525.4682
AskSchroff@nvent.com

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971.482 38 666
schroff.mea@nvent.com
Bangalore, India
Tel: +91.80.6715.8900
contact.marketing@nvent.com
Istanbul, Turkey
Tel: +90.541 368 0941
schroff.tr@nvent.com

Asia

Shanghai, China
Tel: +86.21.2412.6943
schroff_china@nvent.com
Qingdao, China
Tel: +86.523.8771.6101
schroff_china@nvent.com
Singapore
Tel: +65.6768.5800
schroff_southeastasia@nvent.com
Shin-Yokohama, Japan
Tel: +81.45.476.0271
schroff_japan@nvent.com