



Kit de soporte para equipos ligeros Pyramid de nVent CADDY



CONNECT AND PROTECT



El Kit extensible para soporte de equipos ligeros Pyramid de nVent CADDY, permite a los instaladores una instalación rápida y sencilla en cubierta de unidades Mini Split para climatización. Se puede utilizar con el kit de extensión de bastidor de soporte para equipos ligeros Pyramid de nVent CADDY y la barra transversal de soporte de equipos ligeros Pyramid de nVent CADDY para vincular varias unidades de climatización. El diseño exclusivo del bastidor/abrazaderas de fijación ofrece un método de instalación más flexible y eficaz, con lo que los instaladores ahorran tiempo, dinero y espacio.



Características

- Se tarda un 80 % menos en instalar este sistema que otras opciones estándar del mercado
- Con un ajuste entre 305 y 457 mm (12 y 18"), se reduce la necesidad de utilizar distintos artículos
- El aumento del ajuste otorga flexibilidad a la hora de mover barras, ya que se puede desplazar el kit según sea necesario
- El kit de extensión permite una capacidad infinita para vincular unidades y admite opciones de montaje previo
- Distribuya la carga de forma equitativa y evite daños en la membrana del techo con las bases de espuma tipo PEK de nVent CADDY
- Con una clasificación de carga de 181 kg (400 libras), puede soportar una amplia variedad de tamaños o salidas BTU de equipos
- Su estructura y tornillería galvanizada en caliente ofrecen una resistencia superior a la corrosión en entornos agresivos


KIT DE SOPORTE PARA EQUIPOS LIGEROS PYRAMID DE NVENT CADDY CON 4 POSTES DE BASE



Material: Acero
Acabado: Galvanizado en caliente

Número de catálogo	Temperatura	Altura H	Longitud L	Poste base A	Tubo cuadrado B	Montaje de barra transversal C	Ancho W	Área de superficie	Peso unitario	Carga estática máxima F
PEKLD4	-34.4 to 54.4°C	305 – 457 mm	1052 mm	152 mm x 4 pc	970.28 mm x 2 pc	521 mm x 2 pc	660 mm	0.092 m ²	14.6 kg	1779 N

KIT EXTENSIBLE PARA SOPORTE DE EQUIPOS LIGEROS PYRAMID DE NVENT CADDY



Material: Acero

Acabado: Galvanizado en caliente

Características adicionales

- El kit de extensión es 213 mm (8,4") más largo que el kit de cuatro postes para poder hacer el mantenimiento in situ del equipo montado

Número de catálogo	Temperatura	Altura H	Longitud L	Poste base A	Tubo cuadrado B	Montaje de barra transversal C	Ancho W	Área de superficie	Peso unitario	Carga estática máxima F
PEKLDEF	-34.4 to 54.4°C	305 – 457 mm	1265 mm	152 mm x 2 pc	1224.28 mm x 2 pc	521 mm x 2 pc	660 mm	0.046 m ²	11.5 kg	1779 N

BARRA TRANSVERSAL DE SOPORTE DE EQUIPOS LIGEROS PYRAMID DE NVENT CADDY



Características adicionales

- Se vende en un práctico paquete de dos barras
- Instalación sencilla gracias a que se puede deslizar la barra fácilmente en el sistema y apretar los tornillos
- Su estructura y tornillería galvanizada en caliente ofrecen una resistencia superior a la corrosión en entornos agresivos

Número de catálogo	Número de artículo	Unidades en el empaque	Ancho W	Longitud L
PEKLDCB	360532	Pares	76.2 mm	559.75 mm



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO RAYCHEM SCHROFF