

Branchens højest vurderede løsning til skabe, der kræver sanitær nedvaskning.


DIT IDEELLE ALTERNATIV

Beskyt dit kritiske elektriske udstyr med HDW, den avancerede løsning til hygiejniske skabe, der kræver nedvaskning. HDW er specielt designet til at modstå højtryks-, højtemperatur- og nedvaskningsprocedurer i føde- og drikkevareanvendelser.

Kun HDW giver dig den ultimative kraft til hurtigt og nemmere at bevare integriteten af sanitære forhold og udstyr, og samtidig fremme lean-processer.

DEN ULTIMATIVE BESKYTTELSE

Strømlinet hygiejnisk design



- 1 Indvendigt monterede hængsler reducerer fangpunkter og korrosion
- 2 Sprækkefri låse- og skrueflader
- 3 Solid bagside uden for-tappede huller for nem svejsemontage
- 4 Skrå top
 - Forhindrer væske eller partikler i at samle sig.
 - Hældningsgraden maksimerer bagpanelets plads og minimerer fodaftrykket
- 5 Udskiftelig blå silikonepakning i FDA-kvalitet
 - Nem at udskifte, rengøre, vedligeholde og installere
 - Modstår bakterievækst og kemisk absorption
 - Hjælper med at eliminere muligheden for vandindtrængning
- 6 Komplet 304 rustfri stålkonstruktion
 - 400 korn overfladebehandling beskytter bedre mod korrosion, fugtindtrængning og opsamling af partikler

Komplet skabs- og tilbehørsløsning

- 10 modeller til vægmontering
- 6 klemkassemodeller
- Udvalg af IP69-klassificeret tilbehør

Konstrueret til ultimativ beskyttelse

Hele HD-porteføljen, der er velegnet til føde- og drikkevarer samt sanitær nedvaskning, opfylder IP66- og IP69 IEC-klassificeringen, de højeste rangeringer på skalaen for Ingress Protection (IP). HD-skabe er også testet og certificeret til Type 4X. Ingen anden skabsløsning på markedet opfylder dette strenge krav.

Beskyttelse på alle niveauer

Stol på nVent HOFFMANS unikke, omfattende portefølje af hygiejneskabe og tilbehør til at beskytte dit kritiske udstyr under nedvaskningsprocedurer fra de enkleste til de mest udfordrende føde- og drikkevareanvendelser.

ASR-skabsserie**Beskyttelse på basisniveau**

Særligt velegnet til at beskytte udstyr i minimale sanitære nedvaskningsanvendelser.

Branchestandarder:

- IP66, Type 4, 4X

Funktioner:

- Pakning med påsat skum
- Ingen for-tappede monteringshuller for at maksimere renligheden

Anbefalet tilbehør

- Sanitære fastgørelseselementer
- Sanitære benstativer

Anbefalede anvendelser:

- Områder uden fødevarekontakt
- Minimal nedvaskning/kemisk kontakt

AFS-skabsserie**Beskyttelse på mellemniveau**

Særligt velegnet til at beskytte udstyr i sanitære nedvaskningsanvendelser.

Branchestandarder:

- IP66, Type 4, 4X

Funktioner:

- Skrå top
- Pakning med påsat skum
- Ingen for-tappede monteringshuller for at maksimere renligheden

Anbefalet tilbehør:

- H2Udelad udluftningsafløb og affugter
- Sanitære benstativer
- Sanitære fastgørelseselementer

Anbefalede anvendelser

- Fødevareforberedningsområder
- Begrænset nedvaskning/kemisk kontakt

HDW-skabsserie**Beskyttelse på højt niveau**

Særligt velegnet til at beskytte udstyr ved rengøring på stedet (CIP) og skrappe sanitære nedvaskningssanvendelser.

Branchestandarder:

- IP66, IP69, Type 4X

Funktioner:

- Udskiftelig silikonepakning i FDA-kvalitet
- Indvendigt monterede hængsler
- Solid bagside for nem svejsemontage
- Hygiejnisk lås

Anbefalet tilbehør:

- IP69-tilbehør
- Udskiftelig silikonepakning i FDA-kvalitet

Anbefalede anvendelser:

- Styringer på maskinen og områder med store temperaturudsving
- Direkte nedvaskning, CIP eller kemikalierig kontakt

LÆS MERE

Lær mere om nVent HOFFMANS komplette portefølje af sanitære nedvaskningsløsninger ved at kontakte din nVent HOFFMAN-repræsentant eller -distributør. Du kan også besøge: [nVent.com/HOFFMAN](https://www.nvent.com/HOFFMAN) og søg efter "HD".



Vores stærke portefølje af brands

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER