

GULVVARME TERMOSTAT



BESKRIVELSE


nVent RAYCHEM GREEN LEAF EU termostaten er en veggboksmontert programmerbar termostat for elektrisk gulvvarme.

Termostaten kan fungere i gulvfølermodus, romfølermodus og romfølermodus med gulvtemperaturbegrenser.

EGENSKAPER

- Stort tydelig display
- Smart Leaf-knapp
 - Endre fra en driftsmodus til en annen
 - Slå termostaten PÅ/AV
 - Lagre endringer
 - Forsyner termostaten med strøm når den er i hvilemodus (bevegelsesføler-teknologi)
- Integret 4-hendelses timerfunksjon
- 2 driftsmoduser
 - Program for manuell på-/avslåing (1 settpunkttemperatur)
 - 1 modifiserbart forhåndsinnstilt program (4 temperatursettpunkter per dag)
- Enkel navigasjon

DIMENSJONSTEGNINGER



FØLERMODUSER

- Kun romføler
- Kun gulvføler
- Romfølermodus med gulvtemperaturbegrenser

TEKNISKE DATA

Forsyningsspenning:	230 VAC (+10 % / -15 %) – 50 Hz
Reléutgang	230 VAC, maksimalt 13A og resistiv belastning (maks. 3000W)
Strømforbruk (hvilemodus)	3VA
Driftsomgivelsestemperatur	0 .. +40 °C, 5 .. 95 % RF (ikke kondenserende)
Modifisere hysteresen	1 K (fabrikkinstillingerne kan justeres mellom 0,5 K - 2,0 K)
Terminaler	Maks. 2,5 mm ²
Beskyttelsesklasse	IP 21
Føler	Utvendig gulvføler (område +5 .. +35 °C) Med 3 meter kabel (maks. lengde 100 m med 2 x 1,5 mm ²) Type NTC 10K ved 25 °C Kompatibel med eksisterende RAYCHEM gulvføler (NRG-Temp, R-TA, R-TC, R-TE) Innvendig romføler (område +5 .. +40 °C)
Transport - Omgivelsestemperatur	-10 .. +60 °C
Godkjenninger	CE-godkjent i henhold til standardene EN 60730-1:2011 & EN 60730-2-9:2010 Oppfyller kravene i RoHS Oppfyller kravene i WEEE



SYSTEMINFORMASJON

Kompatibelt med følgende RAYCHEM produkter:

- T2QuickNet matter 90 W/m² og 160 W/m²
- T2Red – Selvregulerende varmekabel
- T2Blue 10 W/m og T2Blue 20 W/m varmekabler
- T2Green varmekabel
- CeraPro varmekabel

PAKNING

Pakken inneholder:	Termostaten Den utvendige gulvføleren Tilpasningsramme for montering Flerspråklig håndbok med forenklete instruksjoner
--------------------	---

BESTILLINGSINFORMASJON

	EI-nr/PCN-nr
GREEN LEAF EU termostat	54 000 70
Ekstra gulvføler	1244-002952

nVent.com

Norge

Tel +47 66 81 79 90
salesno@nvent.com



nVent.com

Vår verdifulle portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER