


Соединительная коробка

ОБЗОР ПРОДУКТОВ



Стандартные соединительные коробки nVent RAYCHEM JB-82 из поликарбоната предназначены для использования в невзрывоопасных зонах.


Они могут использоваться для подвода питания к саморегулируемым греющим кабелям nVent RAYCHEM, сращивания греющих кабелей, сращивания с подводом питания, разветвления с подводом питания или без подвода питания.

Через четыре ввода на клеммные зажимы, расположенные на монтажных рейках, можно вводить до четырех греющих кабелей или трех греющих кабелей и один силовой кабель соответствующего сечения.

При монтаже этой коробки на трубопроводах рекомендуется применять опорные кронштейны nVent RAYCHEM.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТОВ

Размеры (в мм)



Корпус

Степень защиты оболочки	IP66
Вводы	4 x M20 и 4 x M25
Допустимая температура	от -35°C до +115°C
Материал корпуса	Стеклонаполненный поликарбонат серого цвета
Материал крышки	Поликарбонат серого цвета
Материал прокладки крышки	Пенополиуретан

Клеммы питания

Conta-Clip RK6-10	Монтируется на DIN-рейку
Максимальное напряжение	750 В перем. тока
Макс. сечение жил	0,5–10 мм ² (однопров. и многопров.)
Максимальный ток	61 А
Количество	Две перекрестно включенные группы из двух зажимов

Клеммы заземления

2 Conta-Clip SL10/35

Монтаж

С помощью отверстий в основании соединительной коробки

Расстояние между центрами монтажных отверстий	115 x 115 мм
Диаметр отверстий	Диаметр 5 мм
Кабельный сальник	Из полиамида, с контргайкой, для кабелей диаметром от 9 до 16мм

СЕРТИФИКАЦИЯ

Для использования в нормальных зонах, внутри и снаружи помещений.

Сертификация продукта



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Обозначение изделия	JB-82
Номер по каталогу и вес	535679-000 (0,47 кг)

Комплектующие

Опорный кронштейн соединительной коробки	SB-100, SB-101, SB-110, SB-111
--	--------------------------------

Казахстан

Тел: +7.7122.32.09.68

Факс: +7.7122.32.55.54

saleskz@nVent.com



Наш мощный портфель брендов:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

RAYCHEM

SCHROFF

©2024 nVent. Все знаки и логотипы nVent принадлежат компании nVent Services GmbH / ее аффилированным лицам или лицензированы ими. Все другие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Компания nVent оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.

RAYCHEM-DS-EU1399-JB82-RU-2408

nVent.com/RAYCHEM | 2