


ORGANIZADORES DE CABLE CON ARO CON FORMA DE D



Se pueden utilizar aros de plástico negro con forma de D para organizar cables de manera horizontal, vertical o en transiciones. Su montaje a presión facilita el acceso a los cables, a la vez que permite crear una conexión bien firme. El paquete incluye 10 aros y 10 tornillos de montaje.

BOLETÍN: DACCY

Número de catálogo	B1 in./mm	B2 in./mm	L1 in./mm	L2 in./mm	Cant. por paquete
ECM3DR10	1.72 44	1.22 31	3.50 89	2.88 73	10
ECM6DR10	3.00 76	2.22 56	5.33 135	4.42 112	10



87791678


SOPORTE UNIVERSAL PARA ARO CON FORMA DE D



Se utiliza para montar el aro con forma de D (ordene por separado) en un organizador de cables ProLine, en un organizador vertical de cables de red con cintas para sujetar, en un soporte para aro con forma de D ProLine de adelante hacia atrás o en cinta. El aro con forma de D se traba en el orificio. De acero con una capa de pintura de poliéster pulverizada RAL 9005 de color negro. Incluye accesorios de montaje.

BOLETÍN: DACCY

Número de catálogo	Descripción	Cant. por paquete
EDRBK10		10




87798857

CARRETE ORGANIZADOR DE FIBRA ÓPTICA



BOLETÍN: DTX

Número de catálogo	Radio (in.)	Radio (mm)	Cant. por paquete
TOPTKSPL	1.18	30	4



87951339

SOPORTE UNIVERSAL PARA TRANSICIÓN




Permite la transición horizontal o vertical de cables durante el cableado. Se instala en el travesaño, en la cinta de la rejilla, en un organizador de cables ProLine o en un organizador vertical de cables de red con ataduras. Se puede utilizar con envolturas para cables VELCRO® (ordene por separado). De acero recubierto con pintura de poliéster pulverizada RAL 9005 de color negro. Incluye componentes de montaje.

VELCRO es una marca comercial de Velcro Industries B.V.

BOLETÍN: DACCY

Número de catálogo	Descripción	Cant. por paquete
ETRB8	Transición horizontal o vertical	8



CARRETES PARA CABLES



Sirven para conservar el radio mínimo de los cables y dirigirlos. Se instalan fácilmente en racks para zonas sísmicas o entornos exigentes con un sólo tornillo. También pueden utilizarse en paneles de conexiones, en cintas de la rejilla o en las paredes de madera laminada para la organización general de los cables. Incluye tornillos de montaje.

BOLETÍN: DACCY

Número de catálogo	Altura (in.)	Altura útil (mm)	Material	Cant. por paquete
PSP00L	1.44	37	ABS, clasificación UL-V0	10
P4SP00L	3.81	97	ABS, clasificación UL-V0	10


ATADURA DE VELCRO® PARA CABLES



Sujeta un cable de manera segura en un organizador de cables y se abre fácilmente para dar mantenimiento al cable. La atadura de VELCRO® mide 0.5 pulg. (12.7 mm) de ancho. Disponible en longitudes de 8 y 12 pulg. (203 y 305 mm) tanto con sujetadores de tornillo o con estilo envolvente. El tornillo autorroscante M5 se utiliza en los racks de las series Net y ProLine.

VELCRO es una marca comercial de Velcro Industries B.V.

BOLETÍN: DACCY



Número de catálogo	Descripción	L (in.)	L (mm)	Color	Cant. por paquete
ECWTD8B	Estilo sujetador de tornillo. Incluye tornillo de montaje M5	8.00	203	Negro	10
ECWTD12B	Estilo sujetador de tornillo. Incluye tornillo de montaje M5	12.00	305	Negro	10
ECW8B	Estilo envolvente	8.00	203	Negro	10
ECW8R	Estilo envolvente	8.00	203	Rojo	10
ECW8BL	Estilo envolvente	8.00	203	Azul	10
ECW8Y	Estilo envolvente	8.00	203	Amarillo	10
ECW12B	Estilo envolvente	12.00	305	Negro	10
ECW12R	Estilo envolvente	12.00	305	Rojo	10
ECW12BL	Estilo envolvente	12	305	Azul	10
ECW12Y	Estilo envolvente	12	305	Amarillo	10