

MECHATRONISCHE ZUTRITTSKONTROLLE FÜR ELEKTRONIKSCHRÄNKE



Mit den neuen elektronischen Schließoptionen hat nVent sein Programm an Zutrittskontrolllösungen erweitert. Diese lassen sich schnell an die Schränke der SCHROFF Varistar-Plattform montieren.

Je nach Anforderung an die Zutrittskontrolle lassen sich verschiedene elektronische Griffe miteinander kombinieren, die durch integrierte Kartenlesegeräte eine dezentrale Zutrittskontrolle ermöglichen (Stand-Alone-Lösung). Alternativ lassen sich alle Schlösser miteinander vernetzen, um mithilfe einer Software eine zentrale Steuerung und Überwachung zu implementieren.


VORTEILE UND NUTZEN DER ELEKTRONISCHEN SCHLIESSUNG

- LED Anzeige für Betriebszustände und Alarmmeldungen
- Einsatz von Proximity Karten (HID und Mifare)
- Stand-Alone- oder vernetzter Betrieb
- Master-Slave-Griff-Konfiguration individuell einstellbar
- Vandalismus-Alarm
- Einbindung in bestehende Managementsysteme und Verwaltungssoftware
- Kurze Lieferzeit von 10 Werktagen, kurze Realisierungszeit
- Ausgereifte Infrastrukturlösungen und Produktkombinationen
- Preisvorteile durch modulare Standardkomponenten
- Minimaler Planungsaufwand
- Einfache Anpassung an Ihre Bedürfnisse durch Standard-Produktportfolio

STAND-ALONE-LÖSUNG

- Elektronischer Griff mit integriertem Kartenlesegerät an der Front- und Rücktür
- Die Lesekarten werden direkt am Türgriff angelernt und freigeschaltet


Beschreibung	Bestellnummer
Elektronisches Türschloss (Mifare 13,56 MHz)	23130-565
Elektronisches Türschloss MLR3000 (HID / 125 KHz)	23130-513
Netzgerät für das Türschloss*	23130-515
Kartenset Stand-Alone HID	60130-678
Lesekarten (10 Stück) HID	23130-526
Kartenset Stand-Alone Mifare	60130-832
Lesekarten (10 Stück) Mifare	23130-566



VERNETZTE LÖSUNG

- Das Zutrittsmanagement erfolgt zentral über das Netzwerk
- Die Lesekarten werden über die Managementsoftware zugewiesen

Beschreibung	Bestellnummer
Elektronisches Türschloss MLR3000 (HID / 125 KHz)	23130-513
Elektronisches Türschloss MLR1000 (Slave)	23130-512
Netzgerät für das Türschloss*	23130-515
Gateway für das elektronische Türschloss**	23130-523
Desktop-Reader HID	60130-730
Lesekarten (10 Stück)	23130-526
Administrationssoftware für elektronische Schließung	60130-680



* Landesspezifische Anschlüsse bitte separat bestellen.

** Für die Vernetzung von Griffen muss ein Patchkabel ausgewählt werden.

EUROPA

Straubenhardt, Deutschland
Tel.: +49.7082.794.0

Betschdorf, Frankreich
Tel.: +33.3.88.90.64.90

Warschau, Polen
Tel.: +48.22.209.98.35

Assago, Italien
Tel.: +39.02.932.714.1

NORDAMERIKA

Alle Standorte
Tel.: +1.763.422.2661

NAHER OSTEN & INDIEN

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Tel.: +971.4.37.81.700

Bangalore, Indien
Tel.: +91.80.6715.2001

Istanbul, Türkei
Tel.: +90.216.250.7374

ASIEN

Shanghai, Volksrepublik China
Tel.: +86.21.2412.6943

Qingdao, China
Tel.: +86.523.8771.6101

Singapur
Tel.: +65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan
Tel.: +81.45.476.0271



Unser starkes Markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER