


Ändavslutningssatser - Värmekrymp

PRODUKTÖVERSIKT



Dessa ändavslutningssatser är avsedda för terminering av nVent RAYCHEM värmekablar för industri.

Satsen nVent RAYCHEM E-20 är avsedd för användning med värmekablar BTV- och QTVR och nVent RAYCHEM E-40 för användning med värmekablar XTVR, HTV och VPL. Alla satser är godkända för användning i explosionsfarliga områden.

Ändavslutningssatsen E-20 innehåller krympslangar med ett smältlim som vid uppvärmning bildar en halvflexibel, fukttät inkapsling. Ändavslutningssatsen E-40 innehåller krympslangar för högtemperatur med ett smältlimfoder som vid uppvärmning bildar en halvflexibel, fukttät inkapsling. Tack vare dess design med låg profil kan den färdiga termineringen installeras direkt på rörledningen.

En ändavslutningssats krävs för varje terminering.

Applikation

	E-20	E-40
	Ändavslutning för BTV och QTVR självbegränsande värmekablar	Ändavslutning för XTVR, HTV självbegränsande och VPL effektbegränsande värmekablar

Satsens innehåll

	Krympslangar med smältlim Installationsanvisning Aluminiumtejp	Krympslangar Installationsanvisning
--	--	--

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Teknisk information

	E-20	E-40
Max. exponeringstemperatur	110°C	260°C
Slutliga mått	Längd cirka 120 mm Diameter cirka 20 mm	Längd cirka 120 mm Diameter cirka 20 mm
Min. lufttemperatur	-60°C	-60°C

Installationsdetaljer

Gasolbrännare eller liknande	Min. 1460 W varmluftspistol	Min. 3000 W varmluftspistol
Lägsta installationstemperatur	-20°C	-60°C

GODKÄNNANDEN

För användning i ordinära och explosionsfarliga områden Zon 1 (gas), zon 21 (damm) och Div 2.

Temperaturklassificering

Temperaturklassificering definieras av det kompletta systemet.

Produktcertifiering



För certifikat i andra regioner (FM, CSA, IEx etc.) hänvisas till installationsmanualen.

Mer information om produktcertifiering, godkännanden och villkor för säker användning finns i installationshandboken på www.nVent.com/RAYCHEM.

BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Benämning	E-20	E-40
Artikelnr (vikt)	1244-022489 (0.03 kg)	1244-022491 (0.06 kg)

* Installationen av E-40 kräver en värmepistol med hög effekt och en erfaren installatör.

Sverige

Tel: +46.31.335.58.00

salesse@nVent.com



Vår kraftfulla varumärkesportfölj:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER