


## ZELFSLUITENDE SPRINKLERBEUGEL



### KENMERKEN

- Hangbeugel van de volgende generatie met revolutionaire leidingmontage
- Een maal op de geleidearm, opent het gewicht van de leiding de zelfsluitende vergrendeling en geleidt moeiteloos de leiding op zijn plaats
- De geïntegreerde rubberen huls geeft extra grip tijdens het instellen van de correcte hoogte en beperkt rotatie rondom de stelmoer
- De beugel moet tijdens de installatie niet gedemonteerd worden
- Hiermee kan voormontage van complexe onderdelen met aansluitingen, sprinklerkoppen en leidingen die eerder niet eindelijk konden worden gemonteerd
- Ontworpen om werk boven het hoofd te verminderen voor een veiligere, minder inspannende montage

Material: Staal  
Afwerking: Electrolytisch verzinkt

Onderdeelnummer	Artikel nummer	Buis afmeting	NB/ DN	Buitendiameter OD	Stangdiameter RS	A	B	C	D	Installation Height H	Statische belasting F
DHM0100EG	598984	1"	25	33.7 mm	M10	111.1 mm	65.1 mm	55.6 mm	75.5 mm	88.9 mm Min	1,334 N
DHM0125EG	598985	1 1/4"	32	42.4 mm	M10	127.0 mm	79.4 mm	63.5 mm	90.7 mm	104.8 mm Min	1,334 N
DHM0150EG	598994	1 1/2"	40	48.3 mm	M10	139.7 mm	87.3 mm	69.9 mm	100.4 mm	111.1 mm Min	1,334 N
DHM0200EG	598995	2"	50	60.3 mm	M10	163.5 mm	104.8 mm	82.6 mm	125.0 mm	133.4 mm Min	1,334 N

Installation Height represents the clearance distance needed from the loop hanger guide arm to structure to allow for installation of pipe.

### KOPIE VAN SURGE RESTRAINT



Material: Staal  
Afwerking: Electrolytisch verzinkt



Onderdeelnummer	Artikel nummer	Buis afmeting	Hoogte H
SR0100EG	597866	1"	70.4 mm
SR0125EG	597867	1 1/4"	78.2 mm
SR0150EG	597868	1 1/2"	83.8 mm
SR0200EG	597869	2"	97.8 mm

#### WAARSCHUWING

nVent producten dienen te worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in nVent product instructiebladen en het trainingsmateriaal. Handleidingen zijn beschikbaar op [nVent.com/ERICO](http://nVent.com/ERICO) en bij uw nVent klantenservice. Onjuiste installatie, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of het niet volledig naleven van nVent instructies en waarschuwingen kunnen storingen in het product, materiële schade, ernstig lichamelijk letsel en de dood tot gevolg hebben en/of de garantie ongeldig maken.

©2018 nVent. Alle nVent merken en logo's zijn eigendom van of worden in licentie gegeven door nVent Services GmbH of zijn dochterondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. nVent behoudt zich het recht voor specificaties te wijzigen zonder kennisgeving vooraf.