

适用于RAYCHEM XL-LSZH、GM-2X、HWAT系列自调控伴热电缆的连接套件与附件

产品简介

RAYCHEM RayClic系统是一款简单、快速、可靠的连接装置，特别适用于RAYCHEM XL-LSZH、GM-2X、HWAT系列自调控伴热电缆。

易于安装的RayClic系统能够缩短安装时间，降低电伴热系统的安装总成本。

简单

- 无需特殊工具
- 安装三步骤




可靠

- 安装简便
- 外壳耐用、防水、抗紫外线
- IP68防护等级
- Torx接头固定件




经济实用

- 安装快速


电源连接套件

产品型号	部件号	描述
 RayClic-CE-02	235422-000	RayClic-CE-02能够为一根伴热电缆供电。每组套件包含1个RayClic-CE-02电源连接、1个RayClic-E-02尾端、1个RayClic-SB-04管道固定支架以及2根电缆扎带。RayClic-CE-02带有1.5米电源线。 重量：0.8 kg
 RayClic-PS-02	716976-000	RayClic-PS-02能够为两根伴热电缆供电。每组套件包含1个RayClic-PS-02两通电源连接、2个RayClic-E-02尾端、1个RayClic-SB-04管道固定支架以及2根电缆扎带。RayClic-PS-02带有1.5米电源线。 重量：0.9 kg
 RayClic-PT-02	636284-000	RayClic-PT-02能够为三根伴热电缆供电。每组套件包含1个RayClic-PT-02三通电源连接、3个RayClic-E-02尾端、1个RayClic-SB-04管道固定支架以及2根电缆扎带。RayClic-PT-02带有1.5米电源线。 重量：0.9 kg

非电源连接套件

产品型号	部件号	描述
RayClic-S-02	364855-000	两通套件用于需要连接两根伴热电缆的安装点。每组套件包含1个RayClic-S-02两通连接。 重量：0.6 kg
		
RayClic-T-02	441524-000	三通套件用于需要连接三根伴热电缆的安装点。每组套件包含1个RayClic-T-02三通连接和1个RayClic-E-02尾端。 重量：0.9 kg
		
RayClic-X-02	001013-000	RayClic-X-02套件用于需要连接四根伴热电缆的安装点。每组套件包含1个RayClic-X-02四通连接和2个RayClic-E-02尾端。 重量：0.9 kg
		

附件

产品型号	部件号	描述
RayClic-E-02	224727-000	RayClic-E-02是尾端套件。
		
RayClic-SB-04	616809-000	RayClic-SB-04管道安装支架，适用于任何RayClic连接套件。一组连接套件中包含1个管道安装支架。
		

RayClic系统规格

额定电压	230Vac
最大断路器大小	20A
最高暴露温度(断电)	65°C
最高环境温度(通电)	40°C
最低安装温度	-18°C
外壳防护等级	IP68

适用产品

XL-LSZH: 10XL2-ZH, 15XL2-ZH, 26XL2-ZH, 31XL2-ZH
GM-2X
HWAT L, M & R

认证



设计与安装

为了正确设计和安装RayClic连接系统，请参阅合适的产品设计指南以及连接套装内包含的安装说明。

电气保护

盈凡热控要求使用30mA漏电断路器(RCD)以提供最大限度的安全和防火保护。所有伴热回路必须配备C型断路器。

上海

上海市徐汇区宜山路 1009 号
创新大厦 20 楼
邮编：200233
电话：+86.21.2412.1688
cn.thermal.info@nvent.com

北京

北京市东城区王府井大街 138 号
新东安广场写字楼 1 座 813 室
邮编：100006
电话：+86.10.5965.4050



nVent.com

Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER