



STÖD TILL TRÅDKABELSTEGE

FUNKTIONER

- Tillåter upphängning av trådkabelstegar utan behov av profilkanaler eller stödarmar
- Fjäderståls fästena installerar kabelstegen säkert och verktygsfritt
- Fästena har låg profil vilket minimerar risken för skador på kablarna när de dras över kabelstegen eller vid service
- Gör det möjligt att förmontera komplexa konstruktioner

STÖD CLIP TILL TRÅDKABELSTEGE

Stödet monteras på sidan av trådkabelstegen vilket eliminerar behovet av profilkanaler när stegen monteras med gängstänger. Det finns flera olika varianter som passar till de flesta installationsmetoderna, och gör det möjligt till en snabb installation och höjdjustering av flervåningstrapets.





Material: Fjäderstål
Ytskikt: nVent CADDY ARMOR

Artikelnummer	Artikelnummer	Håldimension HS	A	Diameter Ø	Statisk belastning F
WBS2	182019	13,7 mm	24 – 32 mm	3,5 – 6,0 mm	530 N

STÖD CLIP TILL TRÅDKABELSTEGE, RETROFIT

Den slitsade designen gör det möjligt att installera en trådkabelstege ovanför en redan befintlig trapets




Material: Fjäderstål
Ytskikt: Armour

Artikelnummer	Artikelnummer	Håldimension HS	A	Diameter Ø	Statisk belastning F
WBS1	182015	10,4 mm	24 – 32 mm	3,5 – 6,0 mm	530 N

STÖDCLIP MED MUTTER TILL TRÅDKABELSTEGE

Den fastnitade muttern tar bort behovet till ytterliggare tillbehör för en säker montering




Material: Fjäderstål; Stål
Ytskikt: Armour; Elektrogalvaniserad

Artikelnummer	Artikelnummer	Stångstorlek RS	Diameter Ø	A	Statisk belastning F
WBSM8	182022	M8	3,5 – 6,0 mm	24 – 32 mm	530 N
WBSM10	182023	M10	3,5 – 6,0 mm	24 – 32 mm	530 N

CADDY ROD LOCK FÄSTE FÖR TRÅDKABELSTEGE

Enkel konstruktion för fasttryckning gör att installatören smidigt kan trycka den gängade stången genom monteringshålet och som omedelbart håller fast kabeln i läge




Material: Fjäderstål; Stål
Ytskikt: Armour; Elektrogalvaniserad

Artikelnummer	Artikelnummer	Stångstorlek RS	Diameter Ø	A	Statisk belastning F
WBSM8RL	182016	M8	3,5 – 6,0 mm	24 – 32 mm	530 N
WBSM10RL	182018	M10	3,5 – 6,0 mm	24 – 32 mm	530 N

SIDMONTERINGSFÄSTE FÖR TRÅDKABELSTEGE

Det gängade hålet gör det möjligt att montera J-krokar eller elektriska boxar



Material: Fjäderstål
Ytskikt: Armour

Artikelnummer	Artikelnummer	Håldimension HS	Diameter Ø	A	Statisk belastning F
WBSHM6	182012	M6	3,5 – 6,0 mm	24 – 32 mm	530 N



Vår kraftfulla varumärkesportfölj:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

WARNING: nVent-produkter ska installeras och användas endast enligt vad som anges i Pentairs produktinstruktioner och träningsmaterial. Instruktionsblad finns på nVent.com/ERICO och från din nVent kundservice. Felaktig installation, felaktig användning, felaktig användning eller annat misslyckande att fullständigt följa Pentairs instruktioner och varningar kan orsaka produktfel, egendomsskada, allvarlig kroppsskada och dödsfall och / eller upphäva garantin.

©2018 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess dotterbolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna utan meddelande.

Caddy-DS-F1284S-D172LT17EUSW-SE-1805

nVent.com/CADDY | 2