


NVENT CADDY SPEED LINK SLK SPULENSATZ



VORTEILE

- Zum Bausatz gehören eine Spule Speed Link Stahlseil und Speed Link SLK Verschlüsse
- Stahlseilspule und Verschlüsse werden zusammen verpackt, was den Transport zur Baustelle vereinfacht und das Inventar verringert
- Stahlseil aus 7 Bündeln mit je 7 Strängen bestehend aus Draht
- Die Verschlussmechanik, die werkzeuglos durch drücken oder ziehen zu bedienen ist, erlaubt eine sehr einfache Justierung
- Die Röhrchen der Verschlussmechanik lassen sich auch mit Handschuhen einfach und sicher bedienen
- Der kleine Verschluss ist nahezu unsichtbar

Teilenummer	Artikelnummer	Stahlseil Durchmesser	Länge	Anzahl Verschlüsse	Bemerkung
SLK15L500PACK	196045	1.5 mm	150 m	100	
SLK15L50MPACK	196046	1.5 mm	50 m	25	
SLK2L100PACK	196047	2mm	100 m	50	
SLK15PROMOPACK	196048	1.5mm	100 m	50	Inklusive Seilschneider



Der Aufbau des Kartons erlaubt es dem Anwender jegliche benötigte Länge herauszuziehen und zu schneiden ohne die Seiltrommel aus dem Karton nehmen zu müssen. Die Box eignet sich auch ideal in Situationen wie Nacharbeiten, bei denen verschiedene Längen benötigt werden.

WEITERE VORTEILE


- Der von der Schlaufe eingeschlossene Seilwinkel kann bis zu 90 Grad betragen, dadurch kann der Verschluss sehr nahe an der Last positioniert werden
- Die doppelseitigen Verschlussmechaniken erlauben eine einfache Höhenjustage

Die Verschlussmechanik, die werkzeuglos durch drücken oder ziehen zu bedienen ist, erlaubt eine sehr einfache Justierung. Der Verschluss kann bis zu einem

Winkel von 90° zum Stahlseil verwendet werden. Dieser kann daher näher an der Last, außerhalb des sichtbaren Bereichs angebracht werden, als bei jedem anderen Produkt auf dem Markt und schafft damit ein ästhetisch ansprechendes fertiges Produkt.

Pfeile auf dem Verschluss zeigen deutlich die korrekte Einschubrichtung des Stahlseils

Ober- und Unterseite des Verschlusses sind symmetrisch und erlauben eine Installation in beiden Richtungen



Die Röhren der Verschlussmechanik lassen sich auch mit Handschuhen einfach und sicher bedienen

Die neutrale Position der federgespannten Röhren ist geschlossen. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit eines unbeabsichtigten Herunterfallens während der Installation verringert. Dies bietet deutlich mehr Sicherheit als Freigabeknöpfe wie bei Wettbewerbsprodukten, die versehentlich betätigt werden können.

2 Klemmbacken greifen das Stahlseil im Innern des Verschlusses und halten es sicherer als einseitige Backen wie sie typisch bei Wettbewerbsprodukten sind.

SEILSCHNEIDER

Teilenummer

SLWC

Artikelnummer

195853



Dieser Seilschneider wurde designed um ein Aufspleißen des Stahlseils zu verringern.

Lediglich enthalten im Speed Link Promo Pack (196048).



Unser starkes Markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

WARNHINWEIS:

nVent Produkte dürfen nur wie in den Bedienungsanleitungen und Schulungsmaterialien für nVent-Produkte angegeben installiert und verwendet werden. Die Bedienungsanleitungen erhalten Sie auf unserer Website nVent.com/ERICO oder von Ihrem nVent-Kundendienst. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, falsche Verwendung oder eine unvollständige Einhaltung der Hersteller- und Warnhinweise von nVent können Fehlfunktionen des Produkts, Sachschäden, schwere Verletzungen, den Tod und den Verlust der Garantie verursachen.

©2018 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum von oder lizenziert durch nVent Services GmbH oder seine Tochtergesellschaften. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Caddy-DS-F1255S-DFM23LT18EUGE-DE-1805