



VAIER KURVFESTE

EGENSKAPER

- Tillater trådkurven å være opphengt fra gjengestaget uten stag, trapes eller konsoller
- Fjærstål klipp installeres enkelt uten verktøy og holder kurven forsvarlig og sikker
- Når de er montert, så er lav profil klips utformet for å minimere skade på kablene i kurven under trekking eller vedlikehold
- Tillater installatører å prefabrikere komplekse sammenstillinger

STØTTEKLIPS TIL GITTERBANE

Vaier kurvfeste klippes på sidene av en standard trådkurv, noe som eliminerer behovet for montasjeskinner når man skal feste trådkurver med gjengestag. Flere variasjoner er tilgjengelige for å dekke de fleste installasjoner, og muliggjøre rask installasjon og justering av multi-nivå trapes sammenstillinger.





Materiell: Fjærstål
Utførelse: nVent CADDY Armour

Delenummer	Artikkel nummer	Hullstørrelse HS	A	Diameter Ø	Statisk belastning F
WBS2	182019	13,7 mm	24 – 32 mm	3,5 – 6,0 mm	530 N

STØTTEKLIPS TIL GITTERBANE, RETROFIT

Designet gjør det mulig å installere en gitterbane ovenpå et allerede eksisterende trapes




Materiell: Fjærstål
Utførelse: CADDY Armour

Delenummer	Artikkel nummer	Hullstørrelse HS	A	Diameter Ø	Statisk belastning F
WBS1	182015	10,4 mm	24 – 32 mm	3,5 – 6,0 mm	530 N

STØTTEKLIPS MED MUTTER TIL GITTERBANE

Den forhånds klinkede mutteren eliminerer behovet for ytterligere verktøy




Materiell: Fjærstål; Stål
Utførelse: CADDY Armour; Elektro galvanisert

Delenummer	Artikkel nummer	Stangstørrelse RS	Diameter Ø	A	Statisk belastning F
WBSM8	182022	M8	3,5 – 6,0 mm	24 – 32 mm	530 N
WBSM10	182023	M10	3,5 – 6,0 mm	24 – 32 mm	530 N

CADDY ROD LOCK FESTE FOR GITTERBANE

Et enkelt «trykk-for-å-installere»-system gjør det enkelt for installatører å skyve gjengestangen gjennom monteringshullet hvor den umiddelbart holdes på plass




Materiell: Fjærstål; Stål
Utførelse: CADDY Armour; Elektro galvanisert

Delenummer	Artikkel nummer	Stangstørrelse RS	Diameter Ø	A	Statisk belastning F
WBSM8RL	182016	M8	3,5 – 6,0 mm	24 – 32 mm	530 N
WBSM10RL	182018	M10	3,5 – 6,0 mm	24 – 32 mm	530 N

SIDEMONTERINGSFESTE FOR GITTERBANE

Det gjengede hullet gjør det mulig å montere J-kroker og el-bokser



Materiell: Fjærstål
Utførelse: CADDY Armour

Delenummer	Artikkel nummer	Hullstørrelse HS	Diameter Ø	A	Statisk belastning F
WBSHM6	182012	M6	3,5 – 6,0 mm	24 – 32 mm	530 N



Vår verdifulle portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

ADVARSEL:

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVent produktinstrukser og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på nVent.com/ERICO og fra nVent kundeservice representant. Feil installasjon, feilaktig bruk, feilaktig bruk eller annen manglende overholdelse av nVent instruksjoner og advarsler kan føre til feil på produktet, skade på eiendom, alvorlig personskade og død/eller ugyldig garanti.

©2018 nVent. Alle nVents varemerker og logoer eies eller lisensieres av nVent Services GmbH eller dets tilknyttede selskaper. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner uten forutgående varsel.

CADDY-DS-F1284S-D171LT17EUN0-NO-1805