

nVent ERICO Cadweld Plus Impulse Exothermic Welding Control Unit



CONNECT AND PROTECT

Onze nieuwste innovatie, **nVent ERICO Cadweld Plus Impulse Exothermic Welding Control Unit**, biedt u de grootste flexibiliteit en beste gebruiksgemak voor onze ontstekings-unit. De Impulse-ontstekings-unit is met precisie ontworpen en stelt u in staat om uw stroombron te kiezen: van gebruiksklare AA-batterijen tot de oplaadbare lithium-ionpacks die u op uw werklocatie heeft. Waarom zou u voor ons nieuwste ontstekings-unit kiezen? Veiligheid, vermogen en gebruiksgemak.

VEILIGHEID

- Zelfsluitende trigger-bescherming biedt extra veiligheid door het voorkomen van onbedoelde ontsteking
- De led-ontstekingsteller geeft direct feedback over de timing van de ontsteking en is ook bij zonnig weer goed zichtbaar
- Vijf seconden vertraging in de ontsteking is een veiligheidsfunctie waarmee de gebruiker de ontsteking indien nodig kan stoppen

VERMOGEN

- Indicator geïntegreerd in het apparaat voor realtime updates over batterijlevensduur; compatibel met AA en oplaadbare batterijen
- Bevat AA alkalinebatterijen die voeding bieden voor ongeveer 600 aansluitingen
- Oplaadbare batterijen van Milwaukee® of DEWALT® kunnen worden gebruikt om met een 4Ah batterij vermogen te bieden aan ongeveer 1500 aansluitingen
- Batterij-adapters beschikbaar voor gebruik met oplaadbare batterijen van Milwaukee® of DEWALT® (apart verkrijgbaar)

GEMAKKELIJK TE GEBRUIKEN

- Hoog temperatuurs-bestendig kabeltje met solide stekker zorgt dat het vaakst te vervangen component van de ontstekings-unit steviger vast zit en betrouwbaarder is
- De handige krokodillenbek van de poolaansluiting geeft duidelijk een goede verbinding in het kijkvenster weer
- De verbeterde grip in de stijl van elektrisch gereedschap is ergonomisch en gemakkelijk vast te houden



Onderdeelnummer	Lengte kabel	Batterijen	Werktemperatuur
PLUSCU2L6	1,8 m	8 standaard AA-batterijen	-18 – 54°C
PLUSCU2L15	4,5 m	8 standaard AA-batterijen	-18 – 54°C

WAT IS ER BIJ INBEGREPEN

Onderdeel-nummer	Product beschrijving	Controle-unit	Kabels	AA-batterijen	Batterij adapter	Tas
PLUSCU2L6	Controle unit met 1,8 meter lange kabel	Basis controle unit	1,8 meter lengte	8 Alkaline	Voor AA Batterijen	
PLUSCU2L15	Controle unit met 4,5 meter lange kabel	Basis controle unit	4,5 meter lengte	8 Alkaline	Voor AA Batterijen	
PLUSCU2RLD6	Vervangende kabel 1,8 meter lang		1,8 meter lengte			
PLUSCU2RLD15	Vervangende kabel 4,5 meter lang		4,5 meter lengte			
PLUSCU2BAA	AA Batterij Adapter				Voor AA Batterijen	
PLUSCU2BM	Milwaukee® Batterij Adapter				Voor Milwaukee® 18 V oplaadbare batterijen	
PLUSCU2BD	DEWALT® Batterij Adapter				Voor DEWALT® 20 V oplaadbare batterijen	
PLUSCU2BMKIT	Besturingseenheid met kabel van 1,8 meter, Milwaukee®-batterijadapter en tas	Basis controle unit	1,8 meter lengte	8 Alkaline	Voor AA-batterijen en voor Milwaukee® 18V oplaadbare batterijen	Cadweld Tas
PLUSCU2BDKIT	Besturingseenheid met kabel van 1,8 meter, DEWALT®-batterijadapter en tas	Basis controle unit	1,8 meter lengte	8 Alkaline	Voor AA-batterijen en voor DEWALT® 20V oplaadbare batterijen	Cadweld Tas

De nVent ERICO Cadweld Plus Impulse Exothermic Welding Control Unit maakt deel uit van de nVent ERICO Cadweld familie, waaronder:

1. Standaard en klantspecifieke exothermische Mold-configuraties
2. Las-materiaal
3. Gereedschap en Accessoires



Ga voor meer informatie ga naar Cadweld.com of neem contact op met uw verkoop vertegenwoordiger.

Vermeld hier uw contact informatie.



Ons sterke merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER