




KLEINVERPACKUNGEN FÜR THEKEN- UND SHOPVERKAUF












EIGENSCHAFTEN

- Kleinverpackungen in wiederverschließbarem Folienbeutel.
- Dokumentation in jedem Beutel.
- Weitere Ausführungen finden Sie in unserem Programm unter nVent.com/CADDY.

- Bedienungsanleitung und Warnhinweise finden Sie auf nVent.com/CADDY.



Part Number	Article Number	Blister VPE	Flange Thickness mm	Conduit OD mm	Standard Global Part Number	Standard Article Number	VPE	Comment
Federstahl SC Snap Clip								
	24SC1011R25	191001	2 - 4	10 - 11	24SC1011	187550	100	
	24SC1214R25	191002	2 - 4	12 - 14	24SC1214	187570	100	
	24SC1518R25	191003	2 - 4	15 - 18	24SC1518	187590	100	
	24SC1924R25	191004	2 - 4	19 - 24	24SC1924	187610	100	
	24SC2530R25	191005	2 - 4	25 - 30	24SC2530	187630	100	
	47SC1011R25	191007	4 - 7	10 - 11	47SC1011	187540	100	
	47SC1214R25	191008	4 - 7	12 - 14	47SC1214	187560	100	
	47SC1518R25	191009	4 - 7	15 - 18	47SC1518	187580	100	
	47SC1924R25	191010	4 - 7	19 - 24	47SC1924	187600	100	
	47SC2530R25	191011	4 - 7	25 - 30	47SC2530	187620	100	
	812SC1011R25	191013	8 - 12	10 - 11	812SC1011	187660	100	
	812SC1214R25	191014	8 - 12	12 - 14	812SC1214	187670	100	
	812SC1518R25	191015	8 - 12	15 - 18	812SC1518	187680	100	
	812SC1924R25	191016	8 - 12	19 - 24	812SC1924	187690	100	
	812SC2530R25	191017	8 - 12	25 - 30	812SC2530	187700	100	
Federstahl - Flanschkipp mit Kabelbinder-Halter, aussen								
	4H24CTR5	191021	3 - 8	N/A	4H24CT	178520	100	
	4H58CTR5	191022	8 - 14	N/A	4H58CT	178530	100	
	4H912CTR5	191023	14 - 20	N/A	4H912CT	178540	100	
Federstahl - Flanschkipp mit seitliche Montage								
	4H24R5	191018	3 - 8	N/A	4H24	170020	100	CE UL
	4H58R5	191019	8 - 14	N/A	4H58	170030	100	
	4H912R5	191045	14 - 20	N/A	4H912	170040	100	
Federstahl - Flanschkipp zur Montage an der Unterseite								
	EM24R5	191026	3 - 8	N/A	EM24	170050	100	CE
	EM58R5	191027	8 - 14	N/A	EM58	170060	100	
	EM912R5	191028	14 - 20	N/A	EM912	170070	100	
Federstahl - Flanschkipp zur Montage an der Unterseite inkl. Gewindestift								
	EM58SM16R5	191044	8 - 14	N/A	EM58SM16	160450	100	
Federstahl - J-TI/T Gewindestange zu C Pfettenklipp								
	J1M10TIR5	191042	1.5 - 4.0	N/A	J1M10TI	175050	100	

	Part Number	Article Number	Blister VPE	Flange Thickness mm	Conduit OD mm	Standard Global Part Number	Standard Article Number	VPE	Comment
Federstahl - Klipp für Kabel/Kabelschutzrohr									
	K12R10	191032	1 Box = 10 Beutel à 10 Stück		24 max	K12	170670	100	
	K16R5	191038			30 max	K16	170680	100	
Federstahl - Befestigungsklipp für Gitterrinne									
	KBTR5	191043	1 Box = 10 Beutel à 5 Stück	N/A	N/A	KBT	170011	100	
Federstahl - H-Ti/T Gewindestange zu Flanschkipp									
	M6Ti24R5	191024	1 Box = 10 Beutel à 5 Stück	3 - 8	N/A	M6Ti24	174820	100	
	M6Ti58R5	191025		8 - 14	N/A	M6Ti58	174830	100	
Seilsystem Speed Link SLK mit Schlaufe									
	SLK15L1LPR2	196628	1 Box = 15 Beutel à 2 Stück	N/A	N/A	SLK15L1LP	196601	20	
	SLK15L2LPR2	196629		N/A	N/A	SLK15L2LP	196514	20	
	SLK15L3LPR2	196630		N/A	N/A	SLK15L3LP	196515	20	
	SLK15L5LPR2	196631		N/A	N/A	SLK15L5LP	196516	20	
Seilsystem Speed Link SLK mit Haken									
	SLK15L2R2	196614	1 Box = 15 Beutel à 2 Stück	N/A	N/A	SLK15L2	196509	20	
	SLK15L3R2	196615		N/A	N/A	SLK15L3	196510	20	
	SLK15L5R2	196616		N/A	N/A	SLK15L5	196511	20	
	SLK2L2R2	196619		N/A	N/A	SLK2L2	196538	10	
	SLK2L3R2	196620		N/A	N/A	SLK2L3	196539	10	
	SLK2L5R2	196621		N/A	N/A	SLK2L5	196540	10	
	SLK2L10R2	196622		N/A	N/A	SLK2L10	196542	5	
	SLK3L3R2	196625		N/A	N/A	SLK3L3	196702	10	
SLK3L5R2	196626	N/A	N/A	SLK3L5	196703	5x10 pc			
Seilsystem Speed Link SLK mit Toggle Kippelement									
	SLK15L2TR2	196644	1 Box = 15 Beutel à 2 Stück	N/A	N/A	SLK15L2T	196522	20	
	SLK15L3TR2	196645		N/A	N/A	SLK15L3T	196523	20	
Seilsystem Speed Link SLK mit Y-Toggle Kippelement									
	SLK15Y300L3R2	196648	1 Box = 20 Beutel à 2 Stück	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

* Bitte beachten Sie die Belastungswerte in unseren Produktunterlagen!



Unser starkes Markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER