

# nVent ERICO Cadweld Plus Impulse Exothermic Welding Control Unit



## CONNECT AND PROTECT

Nuestra última innovación, **nVent ERICO Cadweld Plus Impulse Exothermic Welding Control Unit**, le ofrece el mayor nivel de flexibilidad y facilidad de uso de cualquiera de nuestros sistemas de ignición. Con un diseño preciso, el sistema de ignición Impulse le permite elegir la fuente de alimentación: desde baterías AA listas para usar hasta los paquetes de iones de litio recargables que se encuentran en su lugar de trabajo.

¿Por qué debe elegir nuestro último sistemas de encendido? Seguridad, potencia y facilidad de uso.

### SEGURIDAD

- La protección contra el gatillo de cierre automático evita la ignición accidental, lo que proporciona seguridad adicional
- El contador de ignición LED proporciona información instantánea sobre el momento de ignición y es visible en condiciones soleadas en los exteriores
- Una característica de seguridad es el retraso de cinco segundos en la ignición que le permite al usuario detener la ignición, si es necesario

### ALIMENTACIÓN

- Indicador de vida útil de la batería integrado en la unidad para actualizaciones en tiempo real sobre la vida útil de la batería; compatible con las baterías AA y las baterías recargables
- Incluye baterías alcalinas AA para alimentar aproximadamente 600 conexiones
- Las baterías recargables de Milwaukee® o de DEWALT® se pueden utilizar para alimentar aproximadamente 1500 conexiones con una batería de 4 Ah
- Adaptadores de batería disponibles para su uso ya sea con baterías recargables Milwaukee® o con las DEWALT® (se venden por separado)

### FÁCIL DE USAR

- El cable de alta temperatura en la unidad con un solo inserto moldeado mantiene el componente de los sistemas de ignición que se reemplaza con mayor frecuencia conectado de manera más segura y fiable
- El diseño de la terminación de clip de pinzas fácil de usar muestra claramente una conexión positiva en la ventana de visualización
- El agarre mejorado de la herramienta eléctrica es ergonómico y fácil de sujetar



N.º de pieza	Longitud del cable	Baterías	Temperatura de trabajo
PLUSCU2L6	1,8 m	8 baterías AA estándar	-18 a 54 °C
PLUSCU2L15	4,5 m	8 baterías AA estándar	-18 a 54 °C

## INCLUIDO

N.º de pieza	Descripción de producto	Unidad de control	Cable	Pilas AA	Adaptador de batería
PLUSCU2L6	Cadweld Plus Impulse con cable de 1,8 m	Base de la Unidad de control	Longitud 1,8 m	8 alcalinas	Para pilas AA
PLUSCU2L15	Cadweld Plus Impulse con cable de 4,5 m	Base de la Unidad de control	Longitud 4,5 m	8 alcalinas	Para pilas AA
PLUSCU2RLD6	Cable de repuesto, 1,8 m		Longitud 1,8 m		
PLUSCU2RLD15	Cable de repuesto, 4,5 m		Longitud 4,5 m		
PLUSCU2BAA	Adaptador de pilas AA				Para pilas AA
PLUSCU2BM	Adaptador de batería Milwaukee®				Para batería recargable Milwaukee® de 18V
PLUSCU2BD	Adaptador de batería DEWALT®				Para batería recargable DEWALT® 20V

nVent ERICO Cadweld Plus Impulse es un producto de la familia nVent ERICO Cadweld, que incluye:

1. Configuración de molde estándar y específica
2. Metal de aporte
3. Herramientas y accesorios



**Para obtener más información, visite [cadweld.com](http://cadweld.com) o comuníquese con su representante comercial.**

Incluya su información de contacto comercial aquí.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**