

nVent ERICO Cadweld Plus Impulse Exothermic Welding Control Unit



CONNECT AND PROTECT

La nostra ultima innovazione, Unità di Controllo **nVent ERICO Cadweld Plus Impulse Exothermic Welding Control Unit**, offre il massimo livello di flessibilità e facilità d'uso dei nostri sistemi di innesco. Progettato con precisione, il sistema di innesco nVent ERICO Cadweld Plus Impulse consente di scegliere la fonte di alimentazione: dalle normali batterie AA ai pacchi batteria agli ioni di litio ricaricabili presenti in sede.

Perché scegliere il nostro nuovo sistema di innesco? Sicurezza, potenza e facilità d'uso.

SICUREZZA

- La protezione del grilletto a chiusura automatica impedisce l'innesco accidentale, fornendo una maggiore sicurezza
- Il contatore di innesco a LED fornisce un feedback istantaneo sulle tempistiche di innesco ed è visibile in condizioni assolate all'aperto
- Il ritardo di innesco pari a cinque secondi è una funzione di sicurezza che consente all'utente di interrompere l'innesco, se necessario

ALIMENTAZIONE

- Indicatore di durata della batteria integrato nell'unità per un aggiornamento in tempo reale; compatibile con batterie AA e ricaricabili
- Batterie alcaline AA incluse in grado di alimentare circa 600 connessioni
- Le batterie ricaricabili Milwaukee® o DEWALT® possono essere utilizzate per alimentare circa 1.500 connessioni utilizzando una batteria da 4Ah
- Adattatori per batterie disponibili per l'uso con batterie ricaricabili Milwaukee® o DEWALT® (vendute separatamente)

FRACILITÀ D'USO

- Il conduttore ad alta temperatura con inserto singolo scatolato nell'unità contribuisce a un fissaggio sicuro e affidabile del componente del sistema di innesco che viene sostituito più frequentemente
- Il design a coccodrillo, di facile utilizzo, della terminazione mostra chiaramente una connessione positiva nella finestra di visualizzazione
- L'impugnatura ottimizzata dello strumento elettrico è ergonomica e comoda.




Pezzo numero	Lunghezza del cavo	Batterie	Temperatura di funzionamento
PLUSCU2L6	1,8 m	8 batterie AA standard	-18 a 54 °C
PLUSCU2L15	4,5 m	8 batterie AA standard	-18 a 54 °C

COSA È INCLUSO

Pezzo numero	Descrizione Articolo	Unità di Controllo	Cavi per innesco	Batterie AA	Adattatore batteria	Borsa
PLUSCU2L6	Unità di controllo con cavo L. 1,8 m	Unità base di controllo	Lunghezza 1,8 m	8 Alkaline	Per batterie AA	
PLUSCU2L15	Unità di controllo con cavo L. 4,5 m	Unità base di controllo	Lunghezza 4,5 m	8 Alkaline	Per batterie AA	
PLUSCU2RLD6	Cavo di ricambio, 1,8 m		Lunghezza 1,8 m			
PLUSCU2RLD15	Cavo di ricambio, 4,5 m		Lunghezza 4,5 m			
PLUSCU2BAA	Adattatore batterie AA				Per batterie AA	
PLUSCU2BM	Milwaukee® Adattatore Batterie				Per batterie ricaricabili Milwaukee® 18V	
PLUSCU2BD	DEWALT® Adattatore batterie				Per batterie ricaricabili DEWALT® 20V	
PLUSCU2BMKIT	Unità di controllo con cavo 1,8 m, Milwaukee® adattatore batteria e borsa	Unità base di controllo	Lunghezza 1,8 m	8 Alkaline	Per batterie AA e Milwaukee® 18V batterie ricaricabili	Borsa Cadweld
PLUSCU2BDKIT	Unità di controllo con cavo da 1,8 m, adattatore batteria DEWALT® e borsa	Unità base di controllo	Lunghezza 1,8 m	8 Alkaline	Per batterie AA e per batterie ricaricabili DEWALT® 20V	Borsa Cadweld

Unità di controllo fa parte della famiglia nVent ERICO Cadweld, che comprende:

1. Configurazioni di stampi/mold esotermici standard e personalizzati
2. Materiale di saldatura
3. Strumenti e accessori.



Per ulteriori informazioni, visitare cadweld.com o contattare il tuo rappresentante di vendita.

Includi qui le informazioni di contatto dell'azienda.



Il nostro ricco portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER