


nVent CADDY Quick Channel Nut



CONNECT AND PROTECT

SICHERHEIT

Federstahl mit hoher Festigkeit und Haltbarkeit

Sicherheitsfaktor 3:1 für statische Last

Kompatibel mit den Anforderungen von UL2239- Material zur Befestigung von Kabelschutzrohr, Röhren und Kabel

Auf nVent CADDY Armour Korrosionsschutz gewähren wir 10 Jahre Garantie gegen Korrosion

Die nVent CADDY Anforderungen an den nVent CADDY Armour Korrosionsschutz beinhalten 1000 Stunden ohne roten Rost im Salzsprühnebel gemäß ASTM B117 / EN ISO 9227

nVent CADDY Armour Korrosionsschutz ist RoHS & REACH kompatibel

Keine Finger mehr in der Montageschiene


Diese Ecken halten, nach dem Festziehen, das Befestigungselement sicher in der Montageschiene

Unter Last klemmt das Mutterelement fest auf dem Gewinde und erzeugt eine Klemmwirkung in der Montageschiene

Das einzigartige Gewindeelement greift tiefer in ein Aussengewinde ein als eine herkömmliche Mutter oder Gewindeformungen

SCHNELLE INSTALLATION

Basierend auf der patentierten nVent CADDY Rod Lock „Eindrücken und fertig“ Technologie, macht diese einzigartige Schienenmutter die Installation von vorgefertigten, leichten Trapezen und einzelnen Gewindestangen noch schneller



Die Feinanpassung der Höhenjustierung kann durch drehen der Gewindestange erfolgen

Einfach in die Montageschiene einrasten

- Kein Kampf mit einer Spiralfeder
- Keine Finger in der Montageschiene

EINFACHE INSTALLATION

Funktioniert auch mit leicht beschädigtem Gewinde und leichten Grat

Da die Schienenmutter aus einem Stück besteht, entfallen lose Teile wie Unterlegscheiben und Muttern, die Feder Elemente halten die QCN während der Installation sicher in Position

Der Federstahl passt sich auch an nicht perfekt ausgeformte Montageschienen an

Gewindegrößen:

- ¼" & M6
- ⅝" & M8
- ¾" & M10
- 1" & M12

Eine trichterförmige Ausformung führt die Gewindestange ohne stocken in das Mutterelement

Einprägungen, welche die Handhabung vereinfachen:

- Gewindegröße
- Ein Pfeil deutet auf die Seite die zuerst eingerastet wird

Zum Einsatz in verschiedenen Konfigurationen:

- Befestigung an der Wand
- Befestigung an der Decke
- Befestigung an Trapezen

Die Farbe der Linie entspricht der Zielsetzung der Eigenschaft:

SICHERHEIT

SCHNELLE INSTALLATION

EINFACHE INSTALLATION



Unser starkes Markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER