



# Kit supporto per unità leggere nVent CADDY Pyramid



CONNECT AND PROTECT



Il kit supporto per unità leggere nVent CADDY Pyramid offre agli installatori un modo semplice e rapido per installare unità HVAC Mini Split sui tetti. Utilizzare con il kit di estensione per telaio di supporto per unità leggere nVent CADDY Pyramid o la barra trasversale di supporto per unità leggere nVent CADDY Pyramid per collegare più unità HVAC. L'esclusivo design dei morsetti di fissaggio/telaio permette un metodo di installazione più flessibile ed efficiente, risparmiando tempo, denaro e spazio.



## Caratteristiche

- Il sistema richiede il 80% di tempo in meno per l'installazione rispetto all'utilizzo di altre opzioni standard presenti sul mercato
- Regolabile da 305 mm a 457 mm (da 12" a 18"), riduce la necessità di utilizzare più componenti
- La maggiore possibilità di regolazione permette di spostare le barre, facendo scorrere il kit secondo necessità
- Il kit di estensione consente infinite possibilità di collegamento delle unità e permette opzioni di pre-assemblaggio
- Distribuisce uniformemente i carichi ed evita di danneggiare la membrana del tetto con le basi inferiori in schiuma di tipo CADDY PEK
- Il carico nominale di 181 kg (400 lb.) è in grado di gestire una vasta gamma di dimensioni/potenze BTU
- La struttura e i componenti hardware zincati a caldo garantiscono un'eccellente resistenza alla corrosione negli ambienti più difficili


## KIT SUPPORTO PER UNITÀ LEGGERE NVENT CADDY PYRAMID, 4 BASI PER COLONNA



Materiale: Acciaio  
Finitura: Zincata a caldo

Numero catalogo	Temperatura	Altezza H	Lunghezza L	Base per colonna A	Tubo quadrato B	Assemblaggio barra trasversale C	Larghezza W	Area della superficie	Peso unitario	Carico statico finale F
PEKLD4	-34.4 to 54.4°C	305 - 457 mm	1052 mm	152 mm x 4 pc	970.28 mm x 2 pc	521 mm x 2 pc	660 mm	0.092 m <sup>2</sup>	14.6 kg	1779 N

## TELAIO DI ESTENSIONE PER KIT DI SUPPORTO PER UNITÀ LEGGERE NVENT CADDY PYRAMID



Materiale: Acciaio


Finitura: Zincata a caldo

Numero catalogo	Temperatura	Altezza H	Lunghezza L	Base per colonna A	Tubo quadrato B	Assemblaggio barra trasversale C	Larghezza W	Area della superficie	Peso unitario	Carico statico finale F
PEKLDEF	-34.4 to 54.4°C	305 – 457 mm	1265 mm	152 mm x 2 pc	1224.28 mm x 2 pc	521 mm x 2 pc	660 mm	0.046 m <sup>2</sup>	11.5 kg	1779 N

### Ulteriori caratteristiche

- Il kit di estensione è più lungo di 213 mm (8,4") rispetto al kit a quattro colonne per consentire la manutenzione delle unità in posizione

## BARRA TRASVERSALE DI SUPPORTO PER UNITÀ LEGGERE NVENT CADDY PYRAMID



### Ulteriori caratteristiche

- Comodamente vendute a coppie
- Installazione rapida facendo semplicemente scorrere la barra sul sistema e serrando le viti
- La struttura e i componenti hardware zincati a caldo garantiscono un'eccellente resistenza alla corrosione negli ambienti più difficili

Numero catalogo	Codice articolo	Unità di confezionamento	Larghezza W	Lunghezza L
PEKLDCB	360532	Coppia	76.2 mm	559.75 mm



Il nostro ricco portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO RAYCHEM SCHROFF**