


МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА



Соединительная коробка из полиэфирного пластика с пластиной заземления для применения в промышленных условиях во взрывоопасных зонах. Данная коробка может использоваться для соединения силовых кабелей, греющих кабелей и холодных вводов с помощью металлических соединительных наборов M25 или сальников. Заземление соединений выполнено через пластину заземления.

Исходя из конфигурации системы, в коробке можно соединить до холодных вводов с силовым кабелем.

Соединительные наборы M25 заказываются отдельно в зависимости от используемого типа греющего кабеля или включены в состав греющего элемента (например, кабели с минеральной изоляцией). Подключение кабелей выполняется через размещенные на DIN-рейке клеммы пружинного типа.

Коробка может быть установлена на стене или на трубопроводе с помощью четырех монтажных отверстий в стенке литого корпуса. Для монтажа на трубопроводе используйте один из стандартных опорных кронштейнов.

НАЗНАЧЕНИЕ

Коробка питания, концевая коробка (3-фазы), распределительная коробка.

ВВОДЫ

3 x M25
1 x M25

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1 x соединительная коробка с клеммами на DIN-рейке
2 x заглушки M25
2 x заглушки от проникновения осадков M25 (временные)

СЕРТИФИКАЦИЯ

PTB 00 ATEX 1002

 II 2G Ex edm ia [ia] IIC T6, T5 и T4
 II 2D Ex tD A21 IP66 T85°C, T100°C и T135°C

IECEx PTB 08.0004

Ex e ia II, IIC T6, T5, T4
Ex tD A21 IP66 T 85°C, T 100°C, T 135°C




№ EAЭС RU C-BE.МЮ62.В.00879/19
ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»
1Ex e IIC T6 Gb
Ex tb IIIC T85°C Db

МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ

Корпус и крышка	Специально разработанный стеклонаполненный полимер, устойчивый к образованию электростатического заряда, цвет черный
Уплотнительная прокладка	Силиконовый каучук
Крепежные винты крышки	Нержавеющая сталь (невыпадающие)

РАЗМЕРЫ (В ММ)

JB-EX-40-EP



КЛАСС ЗАЩИТЫ

IP66

ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

от -55°C до +55°C

КЛЕММЫ

Количество	3 шт.
Тип	Пружинные
Маркировка	1, 2, PE
change to Макс. сечение жил	10 мм ² (однопров. и многопров.)
Максимальное рабочее напряжение	550 В~ перем. тока
Максимальный рабочий ток	53 А

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ (ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО)

Опорный кронштейн	SB-100, SB-101, SB-130 (для крепления к кабельному лотку)
Сальник для холодных вводов с минеральной изоляцией	Входит в комплект греющего кабеля с минеральной изоляцией или обращайтесь в nVent Thermal за дополнительной информацией
Кабельный ввод для силового кабеля	GL-55-M25 (Полиамид) GL-38-M25-METAL (не входит в комплект)
Дополнительные клеммные блоки (*)	Клемма фаза / нейтраль: HWA-WAGO-PHASE
	Клемма заземления: HWA-WAGO-EARTH
	Боковая пластина: HWA-WAGO-ENDPLATE
	Клеммная перемычка: HWA-WAGO-JUMPER

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Обозначение изделия	JB-EX-40-EP
Номер по каталогу (вес)	1244-020505 (1,6 кг)

(*) В общей сложности должно быть установлено не более 7 клемм.

Россия

Тел : +7 495 926 18 85
Факс : +7 495 926 18 86
salesru@nVent.com

Казахстан

Тел : +7 7122 32 09 68
Факс : +7 7122 32 55 54
saleskz@nVent.com



nVent.com

Портфолио нашей компании включает в себя следующие марки:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER