

矿物绝缘附件

附件




MI伴热线管道扎带

将MI伴热线固定到管道上的不锈钢带。只能使用钳子将管道扎带拉紧。每米管道使用3.3个管道扎带。

PN: PB (见表1)

表1 可用管道扎带


零件号	管道直径	包装数量
PB 125	至 1-1/4"	50 pc
PB 300	1-1/2" 至 3"	35 pc
PB 600	3-1/2" 至 6"	25 pc
PB 1000	6" 至 10"	1 pc
PB 1200	至 12"	1 pc
PB 2400	至 24"	1 pc
PB 3600	至 36"	1 pc



捆扎钢丝

将合金825 MI伴热线固定在管道上的16 AWG捆扎钢丝。不要与铜护套的MI伴热线一起使用。尤其适用于不规则物件，如阀门和泵。订购数量 (以ft表示) 见表 2。

PN: 051CUPRON



不锈钢预冲孔扎带

将MI伴热线固定在位的预冲孔扎带。不锈钢材质。提供50ft (15.2 m) 的卷材，中心有1" (25 mm) 翘起的凸缘，以匹配多卷联用的1" (25 mm) 间距。

如要预测板上的数量：数量 (卷数) = 0.008 x 面积 (单位：ft²) 或

数量 (卷数) = 0.08 x 面积 (单位：m²)

还可以用于大型管道上，以简化多根伴热线的安装方式。对于数量，请见表2 (每隔1ft进行安装 = 0.3048米)。

PN: PPSTP

表2 管道扎带/捆扎钢丝的间距

管道尺寸 (英寸)	1	1.5	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	30	36	48
每英尺管道所需长度 (英尺)	0.8	1.1	1.2	1.6	2.1	2.8	3.5	4.2	4.6	5.2	5.9	6.5	7.9	9.8	11.8	15.7
每米管道所需长度 (米)	0.8	1.1	1.2	1.6	2.1	2.8	3.5	4.2	4.6	5.2	5.9	6.5	7.9	9.8	11.8	15.7