



Detail X M1:1



* Endstücke geschraubt* Endcaps with screws * Embouts vissé

6 Schutzkontakt Dosen mit SI - Überstromschutz	6 German type outlets with overcurrent protection	6 prises avec terre avec protection contre les surintensités
Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> nach DIN 49 440, geprüft nach: VDE0620-1; 2-polig mit Schutzkontakt 16A/3680W, AC250V, IP20, rot, um 35° gedreht; 	Sockets: <ul style="list-style-type: none"> DIN 49 440, examined: VDE0620-1 2-pole with earthing contact 16A/3680W, AC250V, IP20, red, 35° turned; 	Prises: <ul style="list-style-type: none"> DIN 49 440, selon : VDE0620-1 2 pôles, 1 prise de terre 16A/3680W, AC250V, IP20, rouges, coudé à 35°.
Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> wiederanschließbar; mit Wiederanschlussklemme 3 x 2,5mm² 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> rewireable, with cable connector 3 x 2,5mm² 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> Reconnection possible connector 3x2,5mm²
Profil: 1HE, ALU, eloxiert;	Body: 1HE, ALU, anodized	Profilé: 1U, ALU, anodisé
Kunststoff: <ul style="list-style-type: none"> RAL7035 und rot, PA6, Glasfaser 30%, Glühdraht-prüfung bis 850°C; V1 	Plastic parts: <ul style="list-style-type: none"> RAL7035 and red, PA6, fibre glass 30%, Glow wire test up to 850° C ; V1 	Éléments plastiques: <ul style="list-style-type: none"> RAL7035 et rouge, PA6, fibre de verre 30%, test au fil incandescent : jusqu'à 850° C ; V1
Haltewinkel: <ul style="list-style-type: none"> Anschraubdrehmoment: ca. 2,0NM Montage in 90° - Schritten möglich; Für vertikale Montage, Artikelnr. 20110-068 separat bestellen. 	Brackets: <ul style="list-style-type: none"> Fastening force: aprox. 2,0 Nm mounting in 90° steps; For vertical fitting, item no. 20110-068, to order separately. 	Equerres: <ul style="list-style-type: none"> Couple de serrage: env. 2,0 Nm Montage au pas de 90°; Montage vertical avec : réf. 20110-068, à commander séparément.
SI – Überstromschutz: <ul style="list-style-type: none"> 16A Nennstrom, 400V 2-polig, Charakteristik B ; 6kA; 	SI – overcurrent protection : <ul style="list-style-type: none"> nominal current 16A, 400V 2-poles, characteristic B ; 6kA ; 	SI – protection <ul style="list-style-type: none"> 16A, 400V 2-poles B; 6kA
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> Neutrale Kartonverpackung mit Schroff Art.-Nr. und Barcode 39 	Form of delivery: <ul style="list-style-type: none"> Neutral carton box With Schroff Item no. and bar code 39 	Conditionnement : <ul style="list-style-type: none"> Emballage dans carton neutre Avec réf. Schroff et code barre 39
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Steckdosenleiste 2 x 19" Befestigungswinkel (Lose beigelegt) 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Socket strip 2 x 19" mounting brackets (Loose) 	Composition : <ul style="list-style-type: none"> 1 x Bâti de prises 2 x Equerre 19" (en vrac)
Thermische Eigenschaften <ul style="list-style-type: none"> Betriebs- Umgebungstemperatur 0 ... +55°C Lagertemperatur -20... +75°C Betriebs-Umgebungsfeuchte 5... 95% nicht kondensierend 	Thermal specifications <ul style="list-style-type: none"> Operating temperature range 0...+55°C Storage temperature range -20... +75°C Operating humidity range 5...95% relative humidity, non-condensing 	Spécification thermiques <ul style="list-style-type: none"> Temperature de fonctionnement 0°.+55° Temperature de stockage -20°... +75° Humidité en fonctionnement 5%... 95% sans condensation