





CONNECT AND PROTECT

Varistar LHX + Luft/Wasser-Wärmetauscher





ÜBERSICHT

HAUPKATALOG

Schränke	•	•	•	

Wandgehäuse ... 2

Schrank-, Wandgehäuse-Zubehör 3

Klimatechnik ... 4

Elektronikgehäuse 5

Baugruppenträger/ 19"-Einschübe ... 6

Frontplatten, Steckbaugruppen, Kassetten 7

Systeme 8

Netzgeräte 9

Backplanes 10

Steckverbinder, Frontelementesystem 11

Anhang 12







01017025



Elektronische Überwachungseinheit mit Display und Schnittstellen



01017015

Wasseranschluss vorn unten oder unten/oben, einfacher Zugang und größtmögliche Sicherheit



0101300


Sechs leistungsstarke, temperaturgeregelte Ventilatoren. Einfacher Zugriff zu Wartung-zwecken bei laufendem Betrieb

Anwendungen Der Wärmetauscher SHX 30 ist besonders für den Einsatz in folgenden Bereichen geeignet:

- Rechenzentren
- 19"- und Blade-Server Applikationen
- Systeme mit extrem hohen Verlustleistungen

Zukunft für Rechenzentren VARISTAR LHX+, das raumunabhängige Schrankkomplettsystem zur Ableitung von Verlustleistungen bis 34 kW.

Der Luft/Wasser-Wärmetauscher ist als komplette Einheit seitlich, links oder rechts, in den Schrank eingebaut. Die horizontale Luftführung sorgt für eine gleichmäßige Luftverteilung über die gesamte Schrankhöhe.



0101706

1.224 | nVent.com/SCHROFF



SCHROFF

Übersicht 1.224

VARISTAR-

Plattform 1.4

Maßbilder 1.8
Einleitung 1.226

VARISTAR SHX+, Einzeltür 1.230 VARISTAR SHX+, Doppeltür 1.231

ÜBERSICHT

VARISTAR LHX+ mit Luft/Wasser-Wärmetauscher für Rechenzentren

- · Kühlleistung bis 34 kW
- · Schrankkomplettlösung, statische Traglast bis 1600 kg
- Raumunabhängige Kühlung, hohe Energieeffizienz
- · Temperaturgeregelter Wasser- und Luftkreislauf
- · Geringer Schalldruckpegel
- · Lüfter im laufenden Betrieb einzeln austauschbar



 Kühlleistung bis 34 KW (Wärmetauscher links oder rechts)



 Kühlleistung bis 34 KW (Wärmetauscher links oder rechts)

010170



Zubehör

 Management-System zur Überwachung von LHX+ und von weiteren Schrankparametern

00711020

ServicePLUS

- z. B. Andere Schrankabmessungen
- z. B. Anreihlösungen
- z. B. Einhausung (Kaltgang)
- z. B. Kundenspezifische Lösungen (Sondergrößen)

Zubehör	
Wärmetauscher	1.232
Gestell für	
Wärmetauscher	1.234
Nivellierfüße	1.235
Sockel	1.236
Dachelemente	1.236
Management für	
SHX	1.237
VADICTAD	
VARISTAR	
Elektronik	1.10
VARISTAR EMC	1.54
VARISTAR Seismic	1.84
VARISTAR	
Daten-/Netzwerk-	
technik	1.124



Optimale Temperatur Luft-/Wasser-Wärmetauscher

Da die Wärmelast ständig wächst, kommen herkömmliche Kühlmethoden zunehmend an ihre physikalischen Grenzen. Wärmelastgrenzen innerhalb eines Schrankes können dazu führen, dass Höhen-Einheiten ungenutzt bleiben müssen.

Die Lösung

Näher an der Wärmequelle installierte Luft-/Wasser-Wärmetauscher erhöhen nicht nur die Kühlleistung pro Schrank, sondern verbessern auch die Redundanz des Rechenzentrums. Durch intelligente Steuerungen können die Kühlgeräte schnell auf die Arbeitslast des Equipments reagieren und so zusätzliche Einsparungen ermöglichen.

Beim Einbau von Luft-/Wasser-Wärmetauschern ist ein Doppelboden nicht zwingend erforderlich, was ebenfalls zu Einsparungen führt. Hot-Swap-Lüfter sowie redundante Netzgeräte bieten Ihnen Sicherheit und gewährleisten die Verfügbarkeit.

Dank Ethernet- und Modbus-Verbindung können Schroff Luft-/Wasser-Wärmetauscher überwacht und parametrisiert werden. Betriebsparameter lassen sich leicht festlegen und Temperatur, Lüfterdrehzahl und Fehlerprotokolle können per Fernzugriff verwaltet werden.

VORTEILE

- Integrierte Lösungen mit raumunabhängiger Wärmeabfuhr
- · Höchste Kühlleistung auf kleinstem Raum
- Vielzahl an Abmessungen unterstützt kurze Realisierungszeit und geringen Planungsaufwand



01015011

1.226 | nVent.com/SCHROFF



Integrierter Wärmetauscher

Ein aktiver Wärmetauscher, integriert in einen 800 mm breiten Schrank, beansprucht in dieser Kombination den geringsten Platzbedarf auf dem Markt. Das geschlossene System reduziert den Geräuschpegel und steuert sich durch die Wärmelast selbst. Mit einer Kühlleistung von bis zu 34 kW¹⁾ ist der Wärmetauscher für HPC Anwendungen geeignet. Mehrere Schränke können zu einem geschlossenen System angereiht werden. Durch den geringen Platzbedarf, den reduzierten Geräuschpegel und die einfache Schaffung von Redundanz ist der Wärmetauscher auch für mittelgroße Rechenzentren gut geeignet.

Angereihter Wärmetauscher

Aktiver Wärmetauscher für Einhausungssysteme mit einer Kühlleistung von bis zu 34 kW¹⁾. Dieser In-Row-Wärmetauscher wird innerhalb der Einhausung an Schränke angereiht. Dies ermöglicht eine optimale Skalierbarkeit mit Blick auf die Planung der Kühlleistung und der Redundanz des Systems.



Angereihte LHX+ Schränke mit integrierten Wärmetauschern



01013005

SHX 30 In Row-Wärmetauscher

Integrierter Wärmetauscher:

Bis zu 34 kW¹⁾ Kühlkapazität Breite 800 mm Abmessungen

Höhe 2100 mm

Tiefe 1000 bis 1200 mm Funktionen IP 55 Schutz auf Anfrage EMV-Ausführungen auf Anfrage

> 1600 kg statische Traglast Wasseranschlüsse unten/oben Möglichkeiten der Steuerung über einen

> externen Temperatursensor (Display in

vier Sprachen)

In-Row-Wärmetauscher:

Bis zu 34 kW Kühlkapazität Abmessungen Breite 300 mm

Höhe 2000 bis 2200 mm Tiefe 1000 bis 1200 mm

Funktionen Wasseranschlüsse von unten/oben

> Möglichkeiten der Steuerung über einen externen Temperatursensor

Display in vier Sprachen

1) Kühlleistung 34 KW bei +12 °C Wasservorlauftemperatur, +24 °C Kaltlufttemperatur, 4,5 m³/h Wasserdurchflussrate,

Für andere Bedingungen ist die Kühlleistung aus dem Diagramm zu ersehen




Platzsparend, geräuscharm und energieeffizient

Höchst effizient und geräuschoptimiert

Das Varistar Wärmetauscher-Programm punktet durch seine hohe Energieeffizienz und Kühlleistung. Ausfallsicherheit und Servicefreundlichkeit spielen beim eine besondere Rolle. Das Gerät selbst ist auf eine lange Lebensdauer ausgelegt. Auf empfindliche Komponenten mit einer geringen MTBF-Zeit wurde konsequent verzichtet und notwendige Verschleißteile werden schonend betrieben. Lüfter sind im kalten Bereich positioniert, um die Lebensdauer der Lager gegenüber einem Betrieb im Warmluftbereich deutlich zu erhöhen. Darüber hinaus ist der Wärmetauscher serienmäßig mit einem Tropfenabscheider und einem


Kondensatmanagement ausgestattet, die eine Tropfenbildung im Lufteintrittsbereich der Server verhindern.



01017061


IN-ROW-Wärmetauscher zur Kühlung ihrer Einhausung in der Raumnutzung

Der In-Row-Wärmetauscher wurde speziell für die Kühlung von Schränken innerhalb einer Einhausung mit hoher Wärmelast entwickelt und wird als modulare Einheit angereiht. Je nach geplanter Packungsdichte lassen sich die Einheiten optimal skalieren und Redundanzen implementieren




Überzeugend in der Raumnutzung

Da der Wärmetauscher als komplettes Modul seitlich in den nur 800 mm breiten Schrank eingeschoben wird, ist die 19"-Ebene in voller Höhe mit 42 HE (max. 52 HE) nutzbar. Das spart wertvolle Fläche im Rechenzentrum!



0101706



01012083

1.228 | nVent.com/SCHROFF SCHROFF SCHROFF PRODUKTKATALOG D 03/2019



SCHROFF

Ein Wärmetauscher für mehrere Schränke

Durch die Möglichkeit des Einbaus der Kühleinheit links oder rechts von der 19"-Ebene lassen sich aus mehreren Schränken problemlos sehr variable Kühlsysteme aufbauen. Ist die volle Kühlleistung anfangs nicht erforderlich, so kann ein Gerät mehrere angereihte Schränke mit Kaltluft versorgen. In den angereihten Schränken wird dabei der Platz für die Kühleinheit mit einem Luftschott verschlossen. Steigt die benötigte Kühlleistung, wird dann

das Luftschott entfernt und eine zusätzliche Kühleinheit eingeschoben.

Redundanz durch Anreihung

Auch redundante Systeme lassen sich sehr einfach realisieren. Werden zwei Schränke mit je einem Wärmetauscher angereiht, so kann ein Gerät die Kühlung beider Schränke bis zur Hälfte der maximalen Gerätekühlleistung pro Schrank übernehmen.





01017015

Ein Wärmetauscher für mehrere Schränke

Für Installation und Wartung sind die Kühlgeräte der Varistar Serie sehr servicefreundlich ausgelegt. Die Wasseranschlüsse sind leicht zugänglich. Die Lüfter sind im laufenden Betrieb einzeln und sehr schnell austauschbar. Und sollte doch ein definierter Schwellenwert, entweder im Schrank oder am Gerät selbst, auftreten, so liefert jeder Wärmetauscher wertvolle Informationen für Wartung und Service. Über integrierte Kommunikationsschnittstellen werden Lüfterdrehzahlen und Temperaturen an verschiedenen Stellen im Kühlkreislauf gemessen und können auf einem Display angezeigt werden. Alle Informationen (Messwerte, Schwellenwerte, etc.) können aber auch direkt ins Netzwerkmanagementsystem übertragen werden.



- Wasseranschlüsse unten oder oben und unten
- Stromeinspeisungen
- · Kommunikationsschnittstelle
- · Externer Temperatursensor
- · Interlog Schnittstelle



- Display
- · Hot-swap-fähige Lüfter


01017015



VARISTAR LHX +, SCHRANK MIT EINZELTÜR, INTEGRIERTES KÜHLGERÄT







- Schrank mit Luft/Wasser-Wärmetauscher mit Kühlleistung von 34 kW
- Max. statische Traglast 1600 kg
- Umlaufende Dichtung reduziert Geräusch und Ansaugen von Raumluft

LIEFERUMFANG (komplett montiert und geerdet)

Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	Verschweißtes Grundgestell, Slim-Line, St-Profil,
		verzinkt, RAL 7021, mit umlaufender Dichtung
2	1	Flachdach, St, RAL 7021 mit Kabeleinführung hinter mit Bürste, Einführung für Wasseranschluss hinten, Einführungen abdichtbar mit Dichtung/Abdeckplatte
3	1	Fronttür verglast, St-Rahmen, RAL 7021, Einscheiben-sicherheitsglas 6 mm, 3 x 180°-Scharnier, Dreipunktschließung, Schwenkhebelgriff für optionale DIN-Profilhalbzylinder
4	1	Rücktür, St, RAL 7021, 3 x 180°-Scharnier, Dreipunktschließung, Schwenkhebelgriff für optionale DIN-Profilhalbzylinder
5	2	Seitenwand geschraubt, St, RAL 7021
6	1	Bodenblech, St, RAL 7021, Kabeleinführung hinten mit Bürste, Einführung für Wasseranschluss hinten, Einführungen abdichtbar mit Dichtung/Abdeckplatte
7	1	Sockel 100 mm, mit zusätzlicher Mitteltraverse, St, RAL 7021, ab- nehmbare Blenden, Stellfüße integriert
8	4	19"-Winkelprofil mit EIA-Lochung, St, RAL 7021, vorn 225 mm vertieft, c-Maß 740 mm Abstand zwischen vorderer und hinterer 19"- Ebene
9	2	Tragschiene für die Aufnahme des Luft/Wasser-Wärmetauschers und der 19"-Winkelprofile, St, RAL 7021
10	4	Schottblech, St, RAL 7021
11	1	Luft/Wasser-Wärmetauscher SHX 30, RAL 7021, 100 240 V _{AC} , Links- oder Rechtsmontage, siehe Bestellinformation
12	1	Netzanschlussleitung, Länge 1,5 m
13	1	Anschlusskabel für Management Einheit
14	1	Benutzeranleitung (Internet zum download)

BESTELLINFORMATIONEN

Höh	ie	Breite	Tiefe	Wärme-	Wasseran-	Netzgerät	Bestell-Nr.
HE	mm	mm	mm	tauscher	schluss		
42	2100	800	1200	links	unten	1	10130-300
42	2100	800	1200	rechts	unten	1	10130-301
42	2100	800	1200	links	unten/oben	2 redundant	10130-302
42	2100	800	1200	rechts	unten/oben	2 redundant	10130-303
Zub	ehör						
Krai	nöse fü	r Flachd	ach VPI	E 4 Stück			23130-072
Elektronische Schließung (MLR3000), 13,56 MHz-MIFARE mit Lesegerät, 1 Satz						23130-513	
Elektronische Schließung (MRL3000), Mifare mit Lesegerät, 1 Satz						23130-565	

HINWEIS

- 34 kW Kühlleistung bei +12 °C Wasservorlauftemperatur, +24 °C Kaltlufttemperatur
- Andere Abmessungen auf Anfrage


1.230 | nVent.com/SCHROFF SCHROFF PRODUKTKATALOG D 03/2019



SCHROFF

VARISTAR LHX+, SCHRANK MIT DOPPELTÜR, INTEGRIERTES KÜHLGERÄT





- Schrank mit Luft/Wasser-Wärmetauscher mit Kühlleistung von 34 kW
- · Max. statische Traglast 1600 kg
- Separate Zugangstüren vorne und hinten für Luft/Wasser-Wärmetauscher
- Umlaufende Dichtung reduziert Geräusch und Ansaugen von Raumluft

LIEFERUMFANG (komplett montiert und geerdet)

	LICUIVII	And (Komplett montiert und geerdet)
Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	Verschweißtes Grundgestell, Slim-Line, St-Profil, verzinkt, RAL 7021, mit umlaufender Dichtung
2	1	Flachdach, St, RAL 7021 mit Kabeleinführung hinter mit Bürste, Einführung für Wasseranschluss hinten, Einführungen abdichtbar mit Dichtung/Abdeckplatte
3	1	Fronttür asymmetrisch geteilt, RAL 7021, 3 x 180° Scharniere, Dreipunktschließung, Schwenkhebel für optionale DIN-Profilehalbzylinder; vor der 19" Ebene, 600 mm, St-Rahmen, verglast, Einscheibensicherheitsglas 6 mm, vor dem Wärmetauscher, 200 mm, St, mit Sichtfenster, Einscheibensicherheitsglas 6 mm
4	1	Rücktür asymmetrisch geteilt, St, RAL7021, 3 x 180° Scharniere, Dreipunktschließung, Schwenkhebel für optionale DIN- Profilehalbzylinder; vor der 19" Ebene, 600 mm, vor dem Wärmetau- scher, 200 mm
5	2	Seitenwand geschraubt, St, RAL 7021
6	1	Bodenblech, St, RAL 7021, Kabeleinführung hinten, Einführung für Wasseranschluss, Einführungen abdichtbar mit Dichtung/Abdeckplatte
7	1	Sockel 100 mm, mit zusätzlicher Mitteltraverse, St, RAL 7021, abnehmbare Blenden, integrierte Stellfüße
8	4	19"-Winkelprofil mit EIA-Lochung, St, RAL 7021, vorne 225 mm vertieft, c-Maß 740 mm Abstand zwischen vorderer und hinterer 19"- Ebene
9	2	Tragschiene für die Aufnahme des Luft/Wasser- Wärmetauschers und der 19"-Winkelprofile, St, RAL 7021
10	4	Schottblech, St, RAL 7021
11	1	Luft/Wasser-Wärmetauscher SHX 30, RAL 7021, 100 240 V _{AC} , Links- oder Rechtsmontage, siehe Bestellinformation
12	1	Netzanschlussleitung, Länge 1,5 m
13	1	Anschlusskabel für Management Einheit

BESTELLINFORMATIONEN

Höh	е	Breite	Tiefe	Wärme-	Wasseran-	Netzgerät	Bestell-Nr.
HE	mm	mm	mm	tauscher	schluss		
42	2100	800	1200	links	unten	1	10130-304
42	2100	800	1200	rechts	unten	1	10130-305
42	2100	800	1200	links	unten/oben	2 redundant	10130-306
42	2100	800	1200	rechts	unten/oben	2 redundant	10130-307
Zub	Zubehör						
Krar	nöse fü	r Flachd	ach VP	E 4 Stück			23130-072
	Elektronische Schließung (MLR3000), 13,56 MHz-MIFARE Mit Lesegerät, 1 Satz						
	Elektronische Schließung (MRL3000), Mifare mit Lesegerät, 1						23130-565

Benutzeranleitung (Internet zum download)

HINWEIS


- 34 kW Kühlleistung bei +12 °C Wasservorlauftemperatur, +24 °C Kaltlufttemperatur
- Andere Abmessungen auf Anfrage



LUFT/WASSER-WÄRMETAUSCHER SHX 30









Rückseitiger Anschluss oben



Management Browser Darstellung

• Luft/Wasser-Wärmetauscher mit Kühlleistung von 34 kW¹⁾

- Wasseranschluss unten oder unten/oben (mit Kondensatpumpe)
- 1 Netzgerät oder 2 Netzgeräte (redundant)
- · Lüfter im laufenden Betrieb einzeln austauschbar
- · Tropfenabscheider und Kondensatmanagement

LIEFERUMFANG

Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	Luft/Wasser-Wärmetauscher SHX 30, RAL 7021, 100 240 V _{AC}
2	1	Netzanschlussleitung 1,5 m
3	1	Anschlusskabel für Management-Einheit
4		Benutzeranleitung (Internet zum Download)

BESTELLINFORMATIONEN

Luft/Wasser-Wärmetauscher	Bestell-Nr.	
	1 Netzgerät	60714-067
Wasseranschluss unten	2 Netzgeräte, redundante Stromversorgung	60714-068
Wasseranschluss oben und	1 Netzgerät	60714-077
unten (mit Kondensatpumpe)	2 Netzgeräte, redundante Stromversorgung	60714-078

Zubehör	
Schrank-Management-Basiseinheiten Höhe 44 mm, Breite 251 mm, Tiefe 53 mm, für Überwachung von einem Luft/Wasserwärmetau- scher, max. 16 Sensorwerte, 1 Stück	EMX111
Schrank-Management-Basiseinheiten Höhe 44 mm, Breite 440 mm, Tiefe 134 mm, für Überwachung von max. 8 Luft/ Wasserwärmetauschern, max. 128 Sensorwerte, 1 Stück	EMX888
Temperatursensor zum Anschluss direkt am SHX 30, Kabellänge 2 m, 1 Stück	60130-724

HINWEIS

Optionale Management-Einheit bitte separat bestellen

- Anschluss der Schrank-Management-Basiseinheit mit RJ 45 Schnittstelle
- · Web-Interface
 - Automatische Erkennung der angeschlossenen Varistar SHX 30 Luft/ Wasser-Wärmetauscher
 - Ansaugtemperatur der Server (Parameter kann über Web-Schnittstelle gesetzt werden)
 - Ein-/Ausschalten des Kühlers
 - Einstellen der Soll-Temperatur und Lüfterdrehzahl
- Überwachung der Lufttemperatur frontseitig/rückseitig, Lüfterdrehzahl und Wassereingangstemperatur
- Temperaturüberwachung/-Regelung mit einem externen Temperatursensors (bitte separat bestellen)
- 1) Kühlleistung 34 KW bei +12 °C Wasservorlauftemperatur, +24 °C Kaltlufttemperatur, 4,5 m³/h Wasserdurchflussrate; für andere Bedingungen ist die Kühlleistung aus dem Diagramm zu ersehen


1.232 | nVent.com/SCHROFF schroff Produktkatalog d 03/2019



SCHROFF

LUFT/WASSER-WÄRMETAUSCHER SHX 30

Diagramm: Kühllufttemperatur / Kühlleistung



- 1) Kühllufttemperatur
- 2) Kühlleistung bei verschieden Kühlwassertemperaturen
- 3) Wassereintrittstemperatur

Lüftergeschwindigkeit 100 %, Maximaler Druck 2,5 bar, Maximaler Wasservolumenstrom 4,5 m³/h

Technische Daten

Gewicht Wärmetauscher

Gewicht Schrank mit Kühlmodul ca.

Kühlleistung	1)
Nutzkühlleistung	34 kW ¹⁾
Regeltemperatur	18 50 °C (einstellbar in 0,1 Schritten)
Max. Regelabweichung Notkühlung von 0-8 K zum Sollwert einstellbar	4 (werkseitig voreingestellt)
Wasserkreislauf	
Kühlmedium ²⁾	Wasser, Wasser-Glykol-Gemisch (max. 33 %)
Wassereintrittstemperatur 3)	6 18 °C
Wasserumlaufmenge	bis 4,5 m ³ /h
Druckverlust im Gerät bei	$3.0 \text{ m}^3/\text{h}$, max. 1.3 bar ; $4.5 \text{ m}^3/\text{h}$, max. 3.1 bar
Wasserleitung	Kupfer
Wasseranschluss Ein-/Austritt	Rp 1"
Kondensatablauf Anschluss	Rp ¹ / ₂ "
Luftkreislauf	
Max. Luftvolumenstrom, temperaturabhängig geregelt	5000 m ³ /h
Elektrische Daten AC	
Versorgungsspannung (1-phasig)	100 240 V _{AC} (50/60 Hz)
Max. Stromaufnahme	6 A / 12 A (230 V / 115 V)
Leistungsaufnahme maximal Lüfterdrehzahl 100 %/ Normal- betrieb (Lüfterdrehzahl 80 %)	1100 W / 750 W
Vorsicherung (gebäudeseitig)	D 10 A / D 16 A (230 V/115 V)
Schnittstelle	
RS 485 Modbus-Schnittstelle	Anschlussmöglichkeit für externe Überwachungseinheit
RS 232 (SUB-D 9-polig)	Serieller Zugriff
Eingang, Anschlussblock mit 10 potentialfreien Kontakten	Externer Temperatursensor-anschluss
Allgemeine Daten	
Umgebungstemperatur: Transport, Lagerung bei vollständiger Entleerung bzw. mit 35 % Glykol gefüllt / außerhalb des Schrankes in Betrieb	-25 70 °C / 5 70 °C
Relative Luftfeuchte für Transport und Lagerung (nicht kondensierend)	5 95 %
Maße Wärmetauscher	Höhe 1849 mm, Breite 189,5 mm, Tiefe 850 mm

³⁷⁰ kg 1) Kühlleistung 34 KW bei +12 °C Wasservorlauftemperatur, +24 °C Kaltlufttemperatur, 4,5 m³/h Wasserdurchflussrate; für andere Bedingungen ist die Kühlleistung aus dem Diagramm


110 kg

²⁾ Für einen einwandfreien Betrieb des Luft/Wasser-Wärmetauschers müssen die Qualitäts-Anforderungen an das Wasser eingehalten werden; geeigneter Korrosionsschutz oder Frostschutzmittel ist vom baulichem Umfeld und der externen Rückkühlanlage abhängig (VDI 3803, siehe auch Benutzeranleitung).

³⁾ Bei Wassereintrittstemperatur < 6 °C und > 15 °C ist die Regelgenauigkeit nicht mehr gegeben. Des Weiteren ist bei Unterschreitung der Wassertemperatur mit Kondensatbildung zu



GESTELL FÜR LUFT/WASSER-WÄRMETAUSCHER SHX 30





Wassereinführung durch Bürstenleisten; seitliche Kabeleinführung für Strom-/ Datenkabel

- Gestell (VARISTAR Slim-Line) zur Aufnahme eines SHX 30 Luft/Wasser-Wärmetauschers
- Höhe 2000 oder 2200 mm
- Tiefe 1000 oder 1200 mm
- Breite 300 mm
- Abdeckungen oben, unten, vorne und hinten

LIEFERUMFANG

Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	Verschweißtes Grundgestell (Slim-Line) aus Stahlprofilen, RAL 7021; Erdungsbolzen
2	1	Flachdach, St, RAL 7021; mit Bürstenleistenausbruch (Wasser) und seitlich zur Kabeldurchführung
3	1	Frontrahmen, St, RAL 7021
4	1	Rückabdeckung, perforiert; abschließbar
5	1	Bodenplatte, St, RAL 7021; mit Bürstenleistenausbruch (Wasser) und seitlich zur Kabeldurchführung


BESTELLINFORMATIONEN

BESTELLINFORMATIONEN							
Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Nr.				
mm	mm	mm					
2000	300	1000	10130-226				
2000	300	1200	10130-227				
2200	300	1000	10130-228				
2200	300	1200	10130-229				
Zubehör							
Nivellierfüße f VPE 4 Stück	ür das Gestell, RAL 70	21, statische Traglast 1000 k	^{g,} 23130-511				
5		, Länge 300 mm, passend be ne und hinten, VPE 2 Stück	i 23130-538				
	träger, St, Breite 300 n nraubt, VPE 2 Stück	nm, Höhe 100 mm; wird an da	23130-507				
Seitenblende S VPE 2 Stück	Seitenblende St, 1,5 mm, Höhe 100 mm, Tiefe 1000 mm, VPE 2 Stück						
Seitenblende S VPE 2 Stück	23130-363						
Seitenwand, g 1000 mm, 2 S	21130-013						
Seitenwand, g 1200 mm, 2 S	21130-535						
Seitenwand, g 1000 mm, 2 S	21130-018						
Seitenwand, g 1200 mm, 2 S	21130-537						
Schottwand Stück	Schottwand St, 1 mm, AlZn, Höhe 2000 mm, für Tiefe 1000 mm, 1 Stück						
Schottwand Stück	1 23130-481						
Schottwand Stück	1 23130-484						
Schottwand Stück	t, 1 mm, AlZn, Höhe 2:	200 mm, für Tiefe 1200 mm,	1 23130-485				

1.234 | nVent.com/SCHROFF



NIVELLIERFÜßE



- Nivellierfüße zur Montage direkt an das Gestell
- Statische Traglast 1000 kg

LIEFERUMFANG

Pos.	Menge	Beschreibung
1	4	Nivellierfüße, St, Polyamid, schwarz
2	1	Befestigungsmaterial


BESTELLINFORMATIONEN

Beschreibung	Bestell-Nr.
Nivellierfüße	23130-511
Zubehör	

MRA44483

Dichtung für Nivellierfüße PUR Weichschaumdichtung, Farbe ähnlich RAL 7021, Länge 300 mm, zur Abdichtung für vorne und hinten, VPE 2 Stück 23130-538

DICHTUNG FÜR NIVELLIERFÜßE



 Zur horizontalen Abdichtung unten bei Einhausung (vorne und hinten) beim Einsatz von Nivellierfüßen

LIEFERUMFANG

Pos.	Menge	Beschreibung
1	2	Dichtung, PUR Weichschaumdichtung, Länge 300 mm, Farbe ähn-
		lich RAL 7021, gemäß UL 94-HF1

BESTELLINFORMATIONEN

Beschreibung	Bestell-Nr.
Dichtung für Nivellierfüße	23130-538

01013070



SOCKEL

- Sockel für 300 mm breites Gestell (Luft/-Wasserwärmetauscher)
- Sockel wird vorne und hinten an das Gestell geschraubt, Seitenblenden bitte separat bestellen

LIEFERUMFANG


Pos.	Menge	Beschreibung
1	2	Sockel, St, 1,5 mm; mit integrierten Stellfüßen, Breite 300 mm, Farbe RAL 7021
2	1	Befestigungsmaterial

BESTELLINFORMATIONEN


Höhe	Breite	Bestell-Nr.
mm	mm	
100	300	23130-507

Zubehör

Seitenblende RAL 7021, St, 1,5 mm, Höhe 100 mm, Tiefe 1000 mm, VPE 2 Stück	23130-172
Seitenblende RAL 7021, St, 1,5 mm, Höhe 100 mm, Tiefe 1200 mm, VPE 2 Stück	23130-363








Zubehör: Seitenblenden

DACHELEMENT FÜR EINHAUSUNG (LUFT/WASSER-WÄRMETAUSCHER SHX 30)



Breite 300 mm

- Passend für eine Gangbreite von 1200 mm
- Breite 300 mm
- Dach kann von innen entfernt werden (ermöglicht Zugang zur Beleuchtung und erleichtert Wartungarbeiten)
- Mit dem Dach-Universalprofil kann die Ganghöhe um 84 mm angehoben werden, und es können Schränke mit anderen Höhen integriert werden, bitte separat bestellen

LIEFERUMFANG

Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	Dach, St, 2 mm, RAL 7021; Blechlänge 1200 mm
2	1	Befestigungsmaterial


BESTELLINFORMATIONEN

Breite	Beschreibung	Bestell-Nr.	
mm			
300	Für Schrankbreite 300 mm (Gangbreite 1200 mm)	21130-648	
Zubehör			
Dach-Universalprofil Al-Profil, RAL 7021, Länge 2400 mm, Höhe 84 mm, VPE 2 Stück; Dient zur Anhebung der Dachelemente um 84 21130-5 mm und zur Integration von Schränken mit anderen Höhen Montagematerial Winkel zur Montage des Dach-Universalprofils, VPE 6 Stück 23130-4		21130-594	
		23130-433	

1.236 | nVent.com/SCHROFF SCHROFF SCHROFF PRODUKTKATALOG D 03/2019



MANAGEMENT FÜR SHX




Browser Darstellung

- Anschluss der Schrank Management Basiseinheit mit RJ 45 Schnittstelle
- · Automatische Erkennung des angeschlossenen SHX Luft/-Wasserwärmetauscher
- Überwachte Parameter:
 - · Ansaugtemperatur der Server (Parameter kann über Web-Schnittstelle gesetzt werden)
 - Lufttemperatur frontseitig (2 Parameter)
 - Lufttemperatur rückseitig (2 Parameter)
 - Lüfterdrehzahl
 - Wassereingangstemperatur (1 Parameter)

HINWEIS


- Schrank Management Basiseinheit siehe Seite 3.46
- Sensoren (Temperatur, Feuchte, Differenzdruck, Luftstrom ...) und Hub zum Anschluss mehrerer Sensoren siehe ab Seite 3.47





EMX 888





EMX-888

Pos.	Beschreibung
1	Echtzeitüberwachung über Web Benutzeroberfläche (GUI)
2	EMX
3	SHX 30
4	Fernüberwachte Temperatur- und Feuchte-Sensoren
5	Schrank Management Basiseinheit



TÜRKÜHLER MIT INTEGRIERTEM LUFT-WASSER-WÄRMETAUSCHER, RACKCHILLER RÜCKTÜR





- Lüfterlose Lösung, kein Lärm, kein zusätzlicher Stromverbrauch, geringer Wartungsaufwand
- Das optionale Wasserkontrollset ermöglicht die Regulierung des Wasserflusses entsprechend der tatsächlichen Wärmelast
- Anbaurahmen ermöglicht die Trennung von Wärmetauscher und Kondensat-Management von dem Serverschrankausbau
- Der hintere Raum im Schrank ist vollständig für die Verkabelung und Stromverteilung verfügbar
- Einfache Anpassung an nVent-Schränke und Befestigungssets für Schränke anderer Hersteller
- Modbus-TCP und SNMP v2c Schnittstelle
- Erhältlich in Breite 600 mm und 800 mm und Höhe 42 HE, 47 HE und 52 HF

LIEFERUMFANG (komplett montiert und geerdet)

Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	Montagerahmen, St, 2 mm, RAL 7021; mit integrierter Kondensat- Wanne, VA, 2 mm, gepulvert RAL 7021; Nivelierfüße montiert, Edelstahlanschlussstutzen VA 1.4571 (Edelstahl) zum Konden- sat-Ablauf; Montagewinkel zum Varistar, Proline Gestell, St, 2 mm, gepulvert RAL 7021, inklusive Befestigungsmaterial, Montageanleitung
2	1	Wärmetauscher auf Tür, St, 1,5 mm, gepulvert RAL 7021, außen perforiert, strömungsoptimierte Perforation, 3 x 180 ° Scharnier, Dreipunktverschluss, Schwenkhebelgriff für optionalen DIN-Profilhalbzylinder; Anschlüsse Wärmetauscher-Außengewinde G1 ¼", integriertes Entlüftungsventil mit Schlauch
3	1	Benutzeranleitung wird als Download bereitgestellt

HINWEIS

 Für einen störungsfreien Betrieb wird empfohlen das Wasseranschlussset sowie das optionale Zubehör zu verwenden

1 Einbaurahmen

2 Regeleinheit (optional)

- 3 Wärmetauscher
- 4 Wasseranschlüsseabdeckung
- 5 Wasserzufluss
- 6 Wasserabfluss
- 7 Montageposition für Display (optional)
- 8 Wasserschläuche
- 9 Regelventil mit Stellantrieb (optional)

1.238 | nVent.com/SCHROFF schroff produktkatalog d 03/2019



TÜRKÜHLER MIT INTEGRIERTEM LUFT-WASSER-WÄRMETAUSCHER, RACKCHILLER RÜCKTÜR

BESTELLINFORMATIONEN

Höhe	Höhe	Breite	Tiefe	Menge/VPE	Bestell-Nr.
HE	mm	mm	mm	Stück	
42	2000	600	111	1	21130-800
42	2000	800	111	1	21130-801
47	2200	600	111	1	21130-802
47	2200	800	111	1	21130-803
52	2450	600	111	1	21130-804
52	2450	800	111	1	21130-805

Zubehör

Wasseranschlussset.

2 x Edelstahlwellschlauch 2,4 m, torsionsfreier Anschluss G 1 1/4" Innengewinde flachdichtend (Luftwasserwärmetauscher), Überwurfmutter 1 G 1 1/4" Innengewinde flachdichtend (Doppelboden oder Adapter Stellventil), Isolierung, schwarz, Schaumstoff FEF (Flexible Elastomeric Foam), Halogenfrei, Montageanleitung,

1 Satz



23130-593

Stellantrieb 24 V_{DC}, maximaler Wasserdruck 16 bar,

2-Wege Kugelhahn, RP 1" Innengewinde mit 2 x Adapter Fitting Rp 1" auf G 1 $\frac{1}{4}$ ", Montageanleitung,

1 Satz



23130-607

Anzeige für Regeleinheit,

Regelventil mit Stellmotor,

132 x 64-Pixel-Display und 6 Tasten, Abmessungen des Sichtbereichs: 72 x 36 mm;

Spannungsversorgung über Regeleinheit;

Bediensprachen Englisch, Deutsch, Französisch;

Montageanleitung,

1 Satz



23130-599

Wasserkontrollpaket (Sensor Wasserdurchfluss, Druck und Temperatur),

- 1 x Wasser Durchfluss und Temperatur Sensor montiert auf Messstrecke, Edelstahlguss;
- 1 x Wasser Druck und Temperatur Sensor montiert auf Messstrecke zum Einbau im Wasservorlauf, Edelstahlauss:
- 2 x Anschlusskabel zur Regeleinheit, Flachdichtungen und Adapter-Stutzen passend zur Montage mit Wasseranschlussset 23130-593 und Regelventil 23130-607;

1 Satz

Montageanleitung;

- 1 x Regeleinheit AlZn 1,5 mm, Haube St 1,0 mm RAL7021;
- 1 x RJ45 Buchse, SNMP und Modbus Schnittstelle, zur Einbindung in übergeordnete Management Systeme oder direkten Web GUI Zugriff;
- 1 x Power Anschluss 85 ... 260 V_{AC};
- 1 x Netzkabel IEC C14 auf SCHUKO;
- 1 x Montageanleitung;
- 1 Satz



23130-608



23130-594




TÜRKÜHLER MIT INTEGRIERTEM LUFT-WASSER-WÄRMETAUSCHER UND LÜFTERN, RACKCHILLER RÜCKTÜR









- Das optionale Wasserkontrollset ermöglicht die Regulierung des Wasserflusses entsprechend der tatsächlichen Wärmelast
- Anbaurahmen ermöglicht die Trennung von Wärmetauscher und Kondensat-Management von dem Serverschrankausbau
- Der hintere Raum im Schrank ist vollständig für die Verkabelung und Stromverteilung verfügbar
- Einfache Anpassung an nVent-Schränke und Befestigungssets für Schränke anderer Hersteller
- Modbus-TCP und SNMP v2c Schnittstelle
- Erhältlich in Breite 600 mm und 800 mm und Höhe 42 HE, 47 HE und

LIEFERUMFANG (komplett montiert und geerdet)

Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	Montagerahmen, St, 2 mm, RAL 7021; mit integrierter Kondensat- Wanne, VA, 2 mm, gepulvert RAL7021; Nivelierfüße montiert, Edelstahlanschlussstutzen VA 1.4571 (Edelstahl) zum Konden- sat-Ablauf; Montagewinkel zum Varistar, Proline Gestell, St, 2 mm, gepulvert RAL 7021, inklusive Befestigungsmaterial, Montageanleitung
2	1	Wärmetauscher auf Tür, St, 1,5 mm, gepulvert RAL 7021, 4 x Radiallüfter 300 mm, Abdeckblech in RAL 7001, 3 x 180 ° Scharnier, Dreipunktverschluss, Schwenkhebelgriff für optionalen DIN-Profilhalbzylinder; Anschlüsse Wärmetauscher- Außengewinde G1 ¼", integriertes Entlüftungsventil mit Schlauch, Integrierte Kontrolleinheit und Sensoren (2 x Temperatur, 1 x Differenzdruck)
3	1	Regeleinheit RDC, 1 x Regeleinheit AlZn 1,5 mm, Haube St 1,0 mm RAL 7021; 1 x RJ45 Buchse, SNMP und Modbus Schnittstelle, zur Einbindung in übergeordnete Management Systeme oder direkten Web GUI Zugriff; 1 x Power Anschluss 85 260 VAC; 1 x Netzkabel IEC C14 auf SCHUKO
4	1	Benutzeranleitung wird als Download bereitgestellt

HINWEIS

• Für einen störungsfreien Betrieb wird empfohlen das Wasseranschlussset sowie das optionale Zubehör zu verwenden



01019014



TÜRKÜHLER MIT INTEGRIERTEM LUFT-WASSER-WÄRMETAUSCHER UND LÜFTERN. RACKCHILLER RÜCKTÜR

BESTELLINFORMATIONEN

Höhe	Höhe	Breite	Tiefe	Menge/VPE	Bestell-Nr.
HE	mm	mm	mm	Stück	
42	2000	600	336	1	21130-806
42	2000	800	336	1	21130-807
47	2200	600	336	1	21130-808
47	2200	800	336	1	21130-809
52	2450	600	336	1	21130-810
52	2450	800	336	1	21130-811

Zubehör

Wasseranschlussset.

2 x Edelstahlwellschlauch 2,4 m, torsionsfreier Anschluss G 1 1/4" Innengewinde flachdichtend (Luftwasserwärmetauscher), Überwurfmutter 1 G 1 1/4" Innengewinde flachdichtend (Doppelboden oder Adapter Stellventil), Isolierung, schwarz, Schaumstoff FEF (Flexible Elastomeric Foam), Halogenfrei, Montageanleitung,

1 Satz



Regelventil mit Stellmotor,

Stellantrieb 24 V_{DC}, maximaler Wasserdruck 16 bar,

2-Wege Kugelhahn, RP 1" Innengewinde mit 2 x Adapter Fitting Rp 1" auf G 1 $\frac{1}{4}$ ", Montageanleitung,

1 Satz



23130-607

Anzeige für Regeleinheit,

132 x 64-Pixel-Display und 6 Tasten, Abmessungen des Sichtbereichs: 72 x 36 mm;

Spannungsversorgung über Regeleinheit;

Bediensprachen Englisch, Deutsch, Französisch;

Montageanleitung,

1 Satz



23130-621

Wasserkontrollpaket (Sensor Wasserdurchfluss, Druck und Temperatur),

- 1 x Wasser Durchfluss und Temperatur Sensor montiert auf Messstrecke, Edelstahlguss;
- 1 x Wasser Druck und Temperatur Sensor montiert auf Messstrecke zum Einbau im Wasservorlauf, Edelstahlauss:
- 2 x Anschlusskabel zur Regeleinheit, Flachdichtungen und Adapter-Stutzen passend zur Montage mit Wasseranschlussset 23130-593 und Regelventil 23130-607;

Montageanleitung;

1 Satz



23130-608

HINWEIS

 Für einen störungsfreien Betrieb wird empfohlen das Wasseranschlussset sowie das optionale Zubehör zu verwenden



RACKCHILLER IN-ROW COOLER



- Luft-/ Wasser-Wärmetauscher mit Gehäuse (RAL 9005) wird zwischen angereihten Schränken eingebaut
- Kühlleistung bis zu 55 kW (300 mm) und 75 kW (600 mm)
- Breite 300 mm und 600 mm
- 230 V_{AC} und 208 V_{AC} Stromanschluss
- · Wasseranschluss von hinten oben oder unten
- Überwachung über Modbus- oder Ethernet-Schnittstelle
- Steuerung mit internen und externen Sensoren

LIEFERUMFANG

Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	In-Row-Cooler mit integriertem Luft-Wasser-Wärmetauscher, RAL 9005, abnehmbare Frontplatte mit Display und LED-Anzeige, hintere Tür perforiert mit 1-Punkt-Verriegelung, Öffnungswinkel 180°
2	2	Wasseranschlussschlauch 3 m (blau / rot), vormontiert
3	1	Steuerventil (2 Wege) und Stellantrieb
4	1	Benutzerhandbuch (Internet-Download)
5	2	Transportrollen

Menge/VPE

Bestell-Nr.

0101900

BESTELLINFORMATIONEN

HE	mm	mm	mm		Stuck	
42	2000	300	1200	Kühler 230 V _{AC}	1	60714-079
42	2000	600	1200	Kühler 230 V _{AC}	1	60714-080
42	2000	300	1200	Kühler 208 V _{AC} (US-Version)	1	60714-081
42	2000	600	1200	Kühler 208 V _{AC} (US-Version)	1	60714-082
Zubehör						
Luftabschlusss	atz für Varistar 42 HE	, 300 mm 1 Satz				20714-001
Luftabschlusss	atz für Varistar 42 HE	, 600 mm 1 Satz				20714-002
Luftabschlusss	atz für Varistar 47 HE	, 300 mm 1 Satz				20714-003
Luftabschlusss	atz für Varistar 47 HE	, 600 mm 1 Satz				20714-004
Luftabschlusss	atz für Varistar 52 HE	, 300 mm 1 Satz				20714-005
Luftabschlusss	atz für Varistar 52 HE	, 600 mm 1 Satz				20714-006
Luftabschlusss	atz für Proline 47 HE,	300 mm 1 Satz				20714-007
Luftabschlusss	atz für Proline 47 HE,	600 mm 1 Satz				20714-008
Luftabschlusssatz für Proline 51 HE, 300 mm 1 Satz				20714-009		
Luftabschlusss	atz für Proline 51 HE,	600 mm 1 Satz				20714-010



RACKCHILLER IN-ROW COOLER







01019004



Technische Daten

Anschluss	Wasseranschluss hinten, oben oder unten
Max. Luftvolumenstrom	7200 m ³ /h
Maße Wärmetauscher	Höhe 2000 mm, Breite 300 mm, Tiefe 1200 mm; Breite 600 mm, Tiefe 1200 mm plus 170 mm Radiallüfterüberstand
Versorgungsspannung (1-phasig) Nennspannung)	100 230 V_{AC} (50/60 Hz); Zweifachversorgung mit C19-Anschluss
Eingang / Sensor	Anschlussstelle für externen Temperatursensor
Einstellbereich Luftaustrittstemperatur	18 30 °C (in 0,1 °C-Schritten)
Nutzkühlleistung bei 14° C Wassereinlass, Durchfluss 4,2 m³/h; Raumtemperatur 22-24 °C	300 mm breite 55 KW; 600 mm Breite 75 KW
Kühlmedium *)	Wasser, Wasser-Glykol-Mischung (max. 33 %)
Wassereintrittstemperatur **)	> 14 °C
Wasserumlaufmenge	bis 4,6 m ³ /h
Wasserleitung	Kupfer
Wasseranschluss Ein-/Auslass	Innengewinde / BSP 1"
Steuerventil	1" Rp, 24 V _{DC} , angeschlossen an das zentra- le Überwachungssystem
Wasservolumen	11
Max. Stromaufnahme	6 A (230 V _{AC})
Vorsicherung (gebäudeseitig)	D10 A
RJ 45 Schnittstelle	Überwachung über Modbus- oder Ethernet- Schnittstelle
Umgebungstemperatur beim Transport	Transport, Lagerung bei vollständiger Entleerung / bei 35% Glykol / im Betrieb außerhalb des Schranks: -25 70 ° C / 5 70 ° C
Relative Luftfeuchte	5 95 %
Gewicht Wärmetauscher	140 kg (ohne Wasser)
Allgemeine Daten	
Schutzart des Schrankes	IP 55
Umgebungstemperatur außerhalb des Schrankes (im Betrieb)	5 70 °C
Schalldruckpegel (Schrank geschlossen) bei 80 % Lüfterleistung	50,7 dB(A)
*) Für den problemlosen Betrieb des Luft / W	/asser-Wärmetauschers müssen die Qualitätsanfor-

^{*)} Für den problemlosen Betrieb des Luft / Wasser-Wärmetauschers müssen die Qualitätsanforderungen an das Wasser eingehalten werden; Die geeigneten Korrosionsschutz- und Frostschutzmittel sind abhängig von der Umgebung, in der das Gerät verwendet wird, und vom externen Kühler (VDI 3803, siehe auch Benutzerhandbuch)

01019008

^{**)} Bei Wassereintrittstemperaturen <14 ° C besteht zusätzlich die Gefahr der Kondensation. Wir empfehlen eine Einheit mit integriertem Kondensatmanagement

North America

Warwick, RI, USA Tel +1.800.525.4682 San Diego, CA, USA Tel +1.800.854.7086

Europe, Middle East & India

Straubenhardt, Germany

Tel +49 7082 794 0

Betschdorf, France

Tel +33 3 88 90 64 90

Warsaw, Poland

Tel +48 22 209 98 35

Hemel Hempstead,

Great Britain

Tel +44 1442 24 04 71

Lainate, Italy

Tel +39 02 932 714 1

Dubai, United Arab Emirates

Tel +971 4 37 81 700

Bangalore, India

Tel +91 80 67152000

Istanbul, Turkey

Tel +90 216 250 7374

Asia Pacific

Shanghai, China

Tel +86 21 2412 6943

Singapore

Tel +65 6768 5800

Shin-Yokohama, Japan

Tel +81 45 476 0271

Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER



nVent.com/SCHROFF