



CONNECT AND PROTECT

nVent ERICO
Barre di Terra


nVent


ERICO




nVent ERICO Barre di Terra (EEB) forniscono un punto di messa a terra comune per più quadri elettrici e dispositivi. Le barre di terra sono un componente chiave nVent ERICO per il piano di protezione e aiutano ad eliminare il rischio di loops del potenziale di terra in grandi complessi ed edifici. I collegamenti di disconnessione consentono un test rapido e semplice del sistema di terra. nVent utilizza componenti di alta qualità per garantire facilità di montaggio, assistenza affidabile e longevità di installazione. I disegni personalizzati sono disponibili su richiesta.

LOGICA del codice o NUMERO di PARTE STANDARD

DISPONIBILI ANCHE DISEGNI PERSONALIZZATI



Barre di Terra




CARATTERISTICHE

- Fornisce una comoda e unica posizione di messa a terra e collegamento
- Barra di terra con collegamenti di disconnessione per testare il sistema di messa a terra
- Alta conduttività, trafilatura dura, rame elettrolitico con passo secondo norma EN 13601
- Comprende isolatori in poliammide privi di alogeni, hardware in acciaio inossidabile (EN 1.4401) e staffe di montaggio
- È possibile la progettazione e la produzione di barre personalizzate in base alle specifiche del cliente

Codice Articolo	Numero di Collegamenti	Misura del Filetto (TS)	Altezza (H)	Lunghezza (L)	Larghezza 1 (W1)	Larghezza 2 (W2)	Spessore (T)	Centri Foro (A)	Peso Unitario
Finitura: Rame Nudo									
EEB04C506D0A	4	M10	94 mm	300 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	1.45 kg
EEB06C506D0A	6	M10	94 mm	400 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	1.84 kg
EEB08C506D0A	8	M10	94 mm	500 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	2.23 kg
EEB10C506D0A	10	M10	94 mm	600 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	2.63 kg
EEB12C506D0A	12	M10	94 mm	700 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	3.03 kg
EEB14C506D0A	14	M10	94 mm	850 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	3.75 kg
EEB16C506D0A	16	M10	94 mm	950 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	4.14 kg
EEB18C506D0A	18	M10	94 mm	1,050 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	4.54 kg
EEB20C506D0A	20	M10	94 mm	1,150 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	4.93 kg
EEB22C506D0A	22	M10	94 mm	1,250 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	5.33 kg
EEB24C506D0A	24	M10	94 mm	1,350 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	5.72 kg
EEB26C506D0A	26	M10	94 mm	1,500 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	6.44 kg
EEB28C506D0A	28	M10	94 mm	1,600 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	6.84 kg
EEB30C506D0A	30	M10	94 mm	1,700 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	7.23 kg
Finitura: Rame Stagnato									
EEB04T506D0A	4	M10	94 mm	300 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	1.47 kg
EEB06T506D0A	6	M10	94 mm	400 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	1.87 kg
EEB08T506D0A	8	M10	94 mm	500 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	2.27 kg
EEB10T506D0A	10	M10	94 mm	600 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	2.67 kg
EEB12T506D0A	12	M10	94 mm	700 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	3.07 kg
EEB14T506D0A	14	M10	94 mm	850 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	3.81 kg
EEB16T506D0A	16	M10	94 mm	950 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	4.21 kg
EEB18T506D0A	18	M10	94 mm	1,050 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	4.61 kg
EEB20T506D0A	20	M10	94 mm	1,150 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	5.01 kg
EEB22T506D0A	22	M10	94 mm	1,250 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	5.41 kg
EEB24T506D0A	24	M10	94 mm	1,350 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	5.81 kg
EEB26T506D0A	26	M10	94 mm	1,500 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	6.54 kg
EEB28T506D0A	28	M10	94 mm	1,600 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	6.94 kg
EEB30T506D0A	30	M10	94 mm	1,700 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	7.34 kg

La finitura stagnata è di 8 microns secondo ASTM B545 Service Class "C" per ambienti corrosivi.



Barra di Terra - Disconnessione singola




CARATTERISTICHE

- Fornisce una comoda e unica posizione di messa a terra e collegamento
- Barra di terra con collegamenti di disconnessione per testare il sistema di messa a terra
- Alta conduttività, trafilatura dura, rame elettrolitico con passo secondo norma EN 13601
- Comprende isolatori in poliammide privi di alogeni, hardware in acciaio inossidabile (EN 1.4401) e staffe di montaggio
- È possibile la progettazione e la produzione di barre personalizzate in base alle specifiche del cliente

Codice Articolo	Numero di Collegamenti	Misura del Filetto (TS)	Altezza (H)	Lunghezza (L)	Larghezza 1 (W1)	Larghezza 2 (W2)	Spessore (T)	Centri Foro (A)	Peso Unitario
Finitura: Rame Nudo									
EEB04C506D1A	4	M10	94 mm	375 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	2.06 kg
EEB06C506D1A	6	M10	94 mm	475 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	2.45 kg
EEB08C506D1A	8	M10	94 mm	575 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	2.85 kg
EEB10C506D1A	10	M10	94 mm	675 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	3.24 kg
EEB12C506D1A	12	M10	94 mm	775 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	3.64 kg
EEB14C506D1A	14	M10	94 mm	925 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	4.36 kg
EEB16C506D1A	16	M10	94 mm	1,025 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	4.76 kg
EEB18C506D1A	18	M10	94 mm	1,125 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	5.15 kg
EEB20C506D1A	20	M10	94 mm	1,225 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	5.54 kg
EEB22C506D1A	22	M10	94 mm	1,325 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	5.94 kg
EEB24C506D1A	24	M10	94 mm	1,425 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	6.33 kg
EEB26C506D1A	26	M10	94 mm	1,575 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	7.05 kg
EEB28C506D1A	28	M10	94 mm	1,675 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	7.45 kg
EEB30C506D1A	30	M10	94 mm	1,775 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	7.84 kg
Finitura: Rame Stagnato									
EEB04T506D1A	4	M10	94 mm	375 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	2.08 kg
EEB06T506D1A	6	M10	94 mm	475 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	2.48 kg
EEB08T506D1A	8	M10	94 mm	575 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	2.89 kg
EEB10T506D1A	10	M10	94 mm	675 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	3.29 kg
EEB12T506D1A	12	M10	94 mm	775 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	3.67 kg
EEB14T506D1A	14	M10	94 mm	925 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	4.42 kg
EEB16T506D1A	16	M10	94 mm	1,025 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	4.82 kg
EEB18T506D1A	18	M10	94 mm	1,125 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	5.22 kg
EEB20T506D1A	20	M10	94 mm	1,225 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	5.62 kg
EEB22T506D1A	22	M10	94 mm	1,325 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	6.02 kg
EEB24T506D1A	24	M10	94 mm	1,425 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	6.42 kg
EEB26T506D1A	26	M10	94 mm	1,575 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	7.16 kg
EEB28T506D1A	28	M10	94 mm	1,675 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	7.56 kg
EEB30T506D1A	30	M10	94 mm	1,775 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	7.96 kg

La finitura stagnata è di 8 microns secondo ASTM B545 Service Class "C" per ambienti corrosivi.



Barra di Terra - Collegamenti a Doppia Disconnessione




CARATTERISTICHE

- Fornisce una comoda e unica posizione di messa a terra e collegamento
- Barra di terra con collegamenti di disconnessione per testare il sistema di messa a terra
- Alta conduttività, trafilatura dura, rame elettrolitico con passo secondo norma EN 13601
- Comprende isolatori in poliammide privi di alogeni, hardware in acciaio inossidabile (EN 1.4401) e staffe di montaggio
- È possibile la progettazione e la produzione di barre personalizzate in base alle specifiche del cliente

Codice Articolo	Numero di Collegamenti	Misura del Filetto (TS)	Altezza (H)	Lunghezza (L)	Larghezza 1 (W1)	Larghezza 2 (W2)	Spessore (T)	Centri Foro (A)	Peso Unitario
Finitura: Rame Nudo									
EEB04C506D2A	4	M10	94 mm	450 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	2.67 kg
EEB06C506D2A	6	M10	94 mm	550 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	3.07 kg
EEB08C506D2A	8	M10	94 mm	650 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	3.46 kg
EEB10C506D2A	10	M10	94 mm	750 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	3.86 kg
EEB12C506D2A	12	M10	94 mm	850 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	4.25 kg
EEB14C506D2A	14	M10	94 mm	1,000 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	4.97 kg
EEB16C506D2A	16	M10	94 mm	1,100 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	5.37 kg
EEB18C506D2A	18	M10	94 mm	1,200 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	5.76 kg
EEB20C506D2A	20	M10	94 mm	1,300 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	6.15 kg
EEB22C506D2A	22	M10	94 mm	1,400 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	6.55 kg
EEB24C506D2A	24	M10	94 mm	1,500 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	6.94 kg
EEB26C506D2A	26	M10	94 mm	1,650 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	7.66 kg
EEB28C506D2A	28	M10	94 mm	1,750 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	8.06 kg
EEB30C506D2A	30	M10	94 mm	1,850 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	8.45 kg
Finitura: Rame Stagnato									
EEB04T506D2A	4	M10	94 mm	450 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	2.70 kg
EEB06T506D2A	6	M10	94 mm	550 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	3.10 kg
EEB08T506D2A	8	M10	94 mm	650 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	3.50 kg
EEB10T506D2A	10	M10	94 mm	750 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	3.90 kg
EEB12T506D2A	12	M10	94 mm	850 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	4.30 kg
EEB14T506D2A	14	M10	94 mm	1,000 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	5.03 kg
EEB16T506D2A	16	M10	94 mm	1,100 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	5.43 kg
EEB18T506D2A	18	M10	94 mm	1,200 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	5.83 kg
EEB20T506D2A	20	M10	94 mm	1,300 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	6.23 kg
EEB22T506D2A	22	M10	94 mm	1,400 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	6.64 kg
EEB24T506D2A	24	M10	94 mm	1,500 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	7.04 kg
EEB26T506D2A	26	M10	94 mm	1,650 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	7.77 kg
EEB28T506D2A	28	M10	94 mm	1,750 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	8.17 kg
EEB30T506D2A	30	M10	94 mm	1,850 mm	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	8.57 kg

La finitura stagnata è di 8 microns secondo ASTM B545 Service Class "C" per ambienti corrosivi.



Disconnecting Link




CARATTERISTICHE

- Permette una disconnessione rapida e semplice del sistema di messa a terra per facilitare il collaudo della terra in isolamento
- Alta conduttività, trafilatura dura, rame elettrolitico con passo secondo norma EN 13601
- Comprende isolatori in poliammide privi di alogeni, hardware in acciaio inossidabile (EN 1.4401) e staffe di montaggio

Codice Articolo	Misura del Filetto (TS)	Altezza (H)	Lunghezza (L)	Larghezza 1 (W1)	Larghezza 2 (W2)	Spessore (T)	Peso Unitario
Finitura: Rame Nudo							
DLINKC	M10	90 mm	125 mm	100 mm	50 mm	6 mm	0.77 kg
Finitura: Rame Stagnato							
DLINKT	M10	90 mm	125 mm	100 mm	50 mm	6 mm	0.77 kg

La finitura stagnata è di 8 microns secondo ASTM B545 Service Class "C" per ambienti corrosivi.



Connessione per Gola a Cigno





CARATTERISTICHE

- Connettore per due o più barre di terra nVent ERICO
- Alta conduttività, trafilatura dura, rame elettrolitico con passo secondo norma EN 13601

Codice Articolo	Lunghezza (L)	Larghezza (W)	Spessore (T)	Peso Unitario
Finitura: Rame Nudo				
EEBDC	125 mm	50 mm	6 mm	0.30 kg
Finitura: Rame Stagnato				
EEBDLT	125 mm	50 mm	6 mm	0.30 kg

La finitura stagnata è di 8 microns secondo ASTM B545 Service Class "C" per ambienti corrosivi.



Il nostro ricco portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER



[nVent.com/ERICO](https://www.nVent.com/ERICO)