

**Installation Instructions****Installationsanleitung****Instructions d'installation****Instrucciones de instalación****Istruzioni di installazione****SAFETY INSTRUCTIONS**

This product must be:

- Installed by an electrically qualified person.
- Installed in accordance with applicable National Standards, Codes, and Practices (for example, IEC 60364-4-44, IEC 60364-5-53, IEC 61643-12, etc).
- Suitably fused as shown, but always deferring to applicable National Standards, Codes, and Practices.
- Used within its ratings. In particular, the connected voltage must not exceed  $U_c$ .
- Used only as intended, and in accordance with these instructions. It must not be tampered with.
- Checked for external physical damage and that the status indicator is Green. If damage is found, or the indicator is Red, the product must not be installed.

**SICHERHEITSHINWEISE**

Dieses Produkt muss:

- von einer Elektrofachkraft installiert werden.
- in Übereinstimmung mit den geltenden nationalen Standards, Normen und Praktiken (z. B. IEC 60364-4-44, IEC 60364-5-53, IEC 61643-12 usw.) installiert werden.
- wie gezeigt, geeignet abgesichert sein, aber immer den geltenden nationalen Standards, Normen und Praktiken entsprechend.
- seiner Auslegung entsprechend genutzt werden. Insbesondere darf die angeschlossene Spannung die Spannung  $U_c$  nicht überschreiten.
- wie beabsichtigt und gemäß dieser Anleitung verwendet werden. Es darf nicht manipuliert werden.
- auf äußere physische Beschädigung geprüft werden und die Statusanzeige muss grün sein. Wenn Beschädigungen festgestellt werden oder die Anzeige rot ist, darf das Produkt nicht installiert werden.

**CONSIGNES de SECURITE**

Ce materiel doit être:

- Installé par une personne qualifiée en électricité.
- Installé en conformité avec les normes nationales applicables, codes et pratiques (par exemple IEC60364-4-44, IEC 60365-5-53, IEC 61643-12, etc.)
- Convenablement protégé par des fusibles comme indiqué, mais toujours se reporter aux normes nationales applicables, codes et pratiques.
- Utilisé suivant les valeurs du produit. En particulier, la tension connectée ne doit pas dépasser la valeur  $U_c$ .
- Utilisé uniquement comme prévu, et en conformité avec ces instructions. Il ne doit pas avoir été altéré.
- Contrôlé dans son aspect extérieur (dommages extérieures) et que l'indicateur de statut soit vert. Si un dommage est trouvé ou que l'indicateur de statut est rouge, le produit ne doit pas être installé.

**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**

Este producto debe ser:

- Instalado por una persona calificada.
- Instalado en conformidad con las normas y prácticas locales vigentes (por ejemplo, IEC 60364-4-44, IEC 60364-5-53, IEC 61643-12, etc.)
- Cableado adecuadamente como se indica en estas instrucciones, y en conformidad con las normas y prácticas locales vigentes.
- Usado dentro de sus limitaciones. En particular, el voltaje conectado no debe exceder  $U_c$ .
- Usado solo como es previsto y en conformidad con estas instrucciones. El producto no debe ser adulterado.
- Inspeccionado para verificar que no tenga daño en su exterior y que la luz del indicador esté verde. Si tiene algún daño, o la luz del indicador está roja, el producto no debe ser utilizado.

**ISTRUZIONI DI SICUREZZA**

Questo prodotto deve essere :

- Installato da una persona qualificata.
- Installato in conformità delle norme/standards Nazionali (Esempio, IEC 60364-4-44, IEC 60364-5-53, IEC 61643-12, etc).
- Stato SPD come indicato, sempre in conformità delle norme Nazionali applicabili.
- Usato entro il suo ratings. In particolare, la tensione collegata non deve superare  $U_c$ .
- Utilizzato solo come previsto e in conformità a queste istruzioni. Non deve essere manomesso.
- Controllato per danni fisici esterni e che l'indicatore di stato è verde. Se si verifica un danno o l'indicatore è Rosso, il prodotto non deve essere installato.



Jules Verneweg 75  
5015 BG Tilburg  
Netherlands  
+31 (0)13 5835400

**DANGER**

1. Electrical Shock or Burn Hazard. Failure to lockout electrical power during installation or maintenance can result in Fatal Electrocutation, Severe Burns, or other Injuries.
2. Prior to installation, ensure the product is of the correct voltage, current, phasing, and frequency for the intended power distribution system.
3. This unit must be installed on the load side of the main over-current protection.
4. Diagrams are for reference only. Schematics are representative of typical applications and are only to be used for reference.

**CAUTION**

1. The ground (earth) terminal must be connected to a low impedance earth ( < 10 ohms ) for correct operation.
2. Ungrounded power systems are inherently unstable and can produce excessively high line-to-ground voltages during certain fault conditions. During these fault conditions any electrical equipment, including an SPD, may be subjected to voltages which exceed their designed ratings. This information is being provided to the user so that an informed decision can be made before installing any electrical equipment on an ungrounded power system.

**UL1449 and US Requirements**

1. This product is currently under evaluation for UL 1449 compliance. The product cannot be assumed to have compliance or comply with UL standards.
2. This product must be installed in accordance with the National Electrical Code, ANSI/NFPA-70 (NEC).
3. The fusing information on the reverse side of this sheet is intended for IEC (not NEC) compliant installations.

# Installation Instructions

# Installationsanleitung

# Instructions d'installation

# Instrucciones de instalación

# Istruzioni di installazione



SSPD	xxxx	xxx
1P1M = 1+0		U <sub>c</sub> (V)
1P2M = 2+0		150
TT1P = 1+1		300
2P1M = 2+0		480
TC3P = 3+0		550
TT3P = 3+1		

1+0: SSPD1P1M 1x EDT2xxxM	2+0: SSPD1P2M 2x EDT2xxxM	2+0: SSPD2P1M 2x EDT2xxxM	1+1: SSPDTT1P 1x EDT2xxxM 1x SGT240M	3+0: SSPDTC3PXXX 3x EDT2xxxM	3+1: SSPDTT3PXXX 3x EDT2xxxM 1x SGT240M

IEC 61643-11	
	Class II
	63A gG (I <sub>scCR</sub> < 50kA)
	63 A <sub>max</sub>
	-40 °C to +70 °C -40 °F to +158 °F
	5%...95%
	≤ 2000 m ≤ 6562 ft
	IP 20
	Indoor

### TN-C, IT(N\*)

**3Ø → SSPDTC3Pxxx**  
**1Ø → SSPD1P1Mxxx**

**TN-C: U<sub>c</sub> ≥ 1.25 x U<sub>o</sub>**  
**U<sub>o</sub> = 230V, 3Ø → SSPDTC3P300**

**IT: U<sub>c</sub> ≥ 1.73 x U<sub>o</sub>**  
**U<sub>o</sub> = 230V, 3Ø → SSPDTC3P480**

### TT

**3Ø → SSPDTT3Pxxx**  
**1Ø → SSPDTT1Pxxx**

**TT: U<sub>c</sub> ≥ 1.25 x U<sub>o</sub>**  
**U<sub>o</sub> = 230V, 3Ø → SSPDTT3P300**

### TN-C-S

**3Ø → EDT2xxx30(R)**  
**1Ø → EDT2xxx10(R)**

**3Ø → (E)DT2xxx40(R)**  
**1Ø → (E)DT2xxx20(R)**

### IEC/EN

**I<sub>scCR</sub> ≤ 50 kA**  
**F1 ≤ 63A gG**  
~~**F2**~~  
**F1 > 63A gG**  
**F2 = 63A gG**

**Red Rot Rouge Rojo Rosso**  
**Green Grün Vert Verde**

**12 mm (1/2")**  
**12 mm (1/2")**

**≤ 25 mm<sup>2</sup>**  
**≤ 25 mm<sup>2</sup>**

**≤ 4 AWG**  
**≤ 4 AWG**

**Phillips PH2**  
**4.5 N-m**  
**40 in-lbs**

**Green Grün Vert Verde**  
**Green Grün Vert Verde**  
**Red Rot Rouge Rojo Rosso**

**9 mm (3/8")**  
**max = 1.5 mm<sup>2</sup>**  
**(16 AWG)**

**AC: 250V/1A**  
**125V/1A**  
**DC: 48V/0.5A**  
**24V/0.5A**  
**12V/0.5A**

**3/32" 2.5mm**  
**0.5 N-m**  
**4.5 in-lbs**

**F1 & F2 → mm<sup>2</sup>**  
**a + b + c ≤ 0.5 m**  
**≥ 6 mm<sup>2</sup>**

**111 4.35"**  
**101 4.00"**  
**50.2 1.98"**  
**82.5 3.25"**  
**36 1.42"**  
**54 2.13"**  
**72 2.83"**  
**90 3.54"**